


SKINTOP® CLICK BLK

SKINTOP® CLICK BLK, глухая заглушка с инновационной системой CLICK, контргайка и резьба не требуются, с оправой, простая легкая сборка



Время на монтаж



Износостойкие



Надёжность

Преимущества

До 70 % экономии времени на монтаж благодаря новейшей системе фиксации
 Простой и свободный монтаж из любой позиции
 Меньше деталей, не требуется контргайка
 Не требуется резьба

Области применения

Заглушка с инновационной системой CLICK для быстрого монтажа в труднодоступных местах. Идеальное решение для быстрого закрытия предварительно выполненных ненужных отверстий.
 Монтаж распределительных электрощитов
 Техника измерения, регулирования и электротехника
 Техника автоматизации
 Производство промышленного оборудования, аппаратостроение

Комплектация

Инструмент для демонтажа входит в комплект

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Последнее обновление (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CLICK BLK

Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Поставляемые цвета:	RAL 7035 светло-серый
Материал:	Корпус: специальный полиамид Уплотнение: специальный эластомер
Класс защиты:	IP 68 - 5 bar
Температурный диапазон:	от -20 °C до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® CLICK BLK

Артикул	Обозначение/Размер	М (отверстие, мм)	SW1/SW2 мм	Общая длина С мм	Thread length D мм	S (толщина стенки), мм	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® CLICK BLK светло-серые							
52109013	CLICK BLK 16	16,3 (-0,2)	14.0 / 22.0	28.5	8	1.0 - 4.0	50
52109014	CLICK BLK 20	20,3 (-0,2)	18.0 / 27.0	29.5	8	1.0 - 4.0	25
52109015	CLICK BLK 25	25,3 (-0,2)	22.0 / 14.0	30.5	8	1.0 - 4.0	25

Последнее обновление (25.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16