


SKINDICHT® BLK / BLK-GL

Глухая заглушка SKINDICHT® BLK / BLK-GL с соединительной резьбой PG, для закрытия отверстий с предварительно нарезанной резьбой



Преимущества

Для защиты резьбовых отверстий, сделанных заранее

Области применения

Монтаж распределительных электрошкафов
Распределительные коробки
Соединительные розетки

Характеристики

Монтаж с отвёрткой

Конструкция

Соединительная резьба PG

Примечание

SKINDICHT® BLK-GL с высокой прочностью, усиленные стекловолокном

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032

Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

По запросу:

с О-кольцом

Поставляемые цвета:

RAL 7035 светло-серый

Материал:

BLK: полистирол

BLK-GL: полиамид, усиленный стекловолокном

Последнее обновление (29.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BLK / BLK-GL

Класс защиты:	IP 54 IP 68 (с уплотнительным кольцом)
Температурный диапазон:	BLK: от -20 °C до +70 °C BLK-GL: от -40 °C до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINDICHT® BLK / BLK-GL

Артикул	Обозначение/Размер	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® BLK			
52005949	PG 7	6	100
52005950	PG 9	6	100
52005960	PG 11	6	100
52005970	PG 13,5	6	100
52005980	PG 16	6	100
52005990	PG 21	8	50
52006000	PG 29	8	50
52006010	PG 36	10	25
52006020	PG 42	10	25
52006030	PG 48	12	25
SKINDICHT® BLK-GL			
52024848	PG 7	6	100
52024849	PG 9	6	100
52024850	PG 11	6	100
52024851	PG 13,5	6	100
52024852	PG 16	6	100
52024853	PG 21	8	50
52024854	PG 29	8	50
52024855	PG 36	10	25
52024856	PG 42	10	25
52024857	PG 48	12	25