

SKINDICHT® ZS-M

SKINDICHT® ZS-M, шестигранный промежуточный штуцер от метрической наружной резьбы к внутренней резьбе PG, сборка с использованием гаечного ключа



Износостойкие

Преимущества

Позволяют применять аксессуары с резьбой PG в метрических резьбовых отверстиях
Монтаж с гаечным ключом

Области применения

6-гранный промежуточный штуцер от метрической наружной резьбы к внутренней резьбе PG.
Оборудование
Приборы
Корпуса

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

SKINDICHT® ZS-M-XL с удлиненной метрической соединительной резьбой

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Материал:	Латунь, покрытая никелем
Температурный диапазон:	от -60 до +200 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Последнее обновление (23.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® ZS-M

Артикул	Резьба наружная M1	Резьба внутренняя PG	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® ZS-M			
52104330	12 x 1,5	7	100
52104340	16 x 1,5	9	100
52104010	16 x 1,5	11	100
52104360	20 x 1,5	11	100
52104370	20 x 1,5	13,5	100
52104380	20 x 1,5	16	50
52104400	25 x 1,5	21	50
52104410	32 x 1,5	29	25
52104420	40 x 1,5	36	10
52104430	50 x 1,5	42	10
52104440	63 x 1,5	48	10
SKINDICHT® ZS-M-XL			
52104335	12 x 1,5	7	100
52104345	16 x 1,5	9	100
52104365	20 x 1,5	11	100
52104375	20 x 1,5	13,5	100
52104385	20 x 1,5	16	50
52104405	25 x 1,5	21	50
52104415	32 x 1,5	29	25
52104425	40 x 1,5	36	10
52104435	50 x 1,5	42	10
52104445	63 x 1,5	48	10

Последнее обновление (23.07.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16