


SKINDICHT® ZS/ZS-XL

SKINDICHT® ZS/ZS-XL, латунные фитинги с соединительной резьбой PG, в качестве удлинителя или запасной части, -XL обладает длинной соединительной резьбой



Место для монтажа

Преимущества

В качестве удлинителя или запасной детали
Монтаж с гаечным ключом

Области применения

6-гранный промежуточный штуцер от наружной резьбы PG к внутренней резьбе PG.
Оборудование
Приборы
Корпуса

Конструкция

Соединительная резьба PG

Примечание

SKINDICHT® ZS-XL с удлинённой метрической соединительной резьбой

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Материал:

Латунь, покрытая никелем

Температурный диапазон:

от -60 до +200 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINDICHT® ZS/ZS-XL

| Артикул | Обозначение/Размер | SW и размер ключа, мм | Thread length D mm | Штук/ед. упаковки |
|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SKINDICHT® ZS | | | | |
| 52100010 | PG 7 | 14 | 5 | 100 |
| 52100020 | PG 9 | 17 | 6 | 100 |
| 52100030 | PG 11 | 20 | 6 | 100 |
| 52100040 | PG 13,5 | 22 | 6,5 | 100 |
| 52100050 | PG 16 | 24 | 6,5 | 50 |
| 52100060 | PG 21 | 30 | 7 | 50 |
| 52100070 | PG 29 | 40 | 8 | 25 |
| 52100080 | PG 36 | 50 | 9 | 10 |
| 52100090 | PG 42 | 57 | 10 | 10 |
| 52100100 | PG 48 | 64 | 10 | 10 |
| SKINDICHT® ZS-XL | | | | |
| 52020940 | PG 9 | 17 | 15 | 100 |
| 52020930 | PG 11 | 20 | 15 | 100 |
| 52020950 | PG 13,5 | 22 | 15 | 100 |
| 52020960 | PG 16 | 24 | 15 | 50 |
| 52020970 | PG 21 | 30 | 15 | 50 |
| 52020980 | PG 29 | 40 | 15 | 25 |
| 52020990 | PG 36 | 50 | 15 | 10 |
| 52021000 | PG 42 | 57 | 15 | 10 |
| 52021010 | PG 48 | 64 | 15 | 10 |

Последнее обновление (04.04.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16