POF Измерительное оборудование

Комплект измерительных приборов для диапазона длины волны 660 и 850 нм; для измерения готовых систем POF и PCF

Измерительное оборудование POF для волны длиной 660 нм и 850 нм
пригодно для измерения затухания в собранных системах POF и PCF
различные типы соединителей
полимерное оптическое волокно (980/1000)



Преимущества

Комплект измерительной аппаратуры для длин волн 660/850нм
Подходят для проверки качества соединения кабелей и соединителя POF и PCF

Характеристики

Измерительный прибор поставляется без переходников. Сменные переходники в зависимости от типа штекера необходимо заказывать отдельно.
Оптический передатчик уровня:
длина волны зависит от сменного переходника
- 650нм
- 660нм
- 850нм (по запросу)

Оптический измеритель мощности:
для измерения вносимого затухания
конфекционированной системы POF (PCF) и согласованной с оптическим передатчиком.

Конструкция

Оптический переходник с цифровой индикацией, длина волны зависит от адаптера. Сменные адаптеры в комплект не входят, пожалуйста, заказывайте дополнительно.
Оптический измеритель мощности с цифровой индикацией, длина волны 660/850 нм. Сменные адаптеры в комплект не входят, пожалуйста, заказывайте дополнительно.
Комплект измерительных приборов (29500089):
оптический датчик уровня и прибор для измерения мощности в виде комплекта в удобном чемоданчике, сменный адаптер в комплект не входит

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002609 Описание класса ETIM 5.0: принадлежности для оптоволоконных кабелей
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002609 Описание класса ETIM 6.0: Принадлежности для световодной техники

Последнее обновление (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

POF Измерительное оборудование

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Последнее обновление (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

POF Измерительное оборудование

Артикул	Обозначение
29500092	POF оптический передатчик (TMR)
POF переходник для TMR, длина волны 650 нм	
29500071	POF оптический переходник TMR - HFBR, 650 нм
29500072	POF оптический переходник TMR - FSMA, 650 нм
29500073	POF оптический переходник TMR - ST(BFOC), 650 нм
POF переходник для TMR, длина волны 660 нм	
29500074	POF оптический переходник TMR - F05, 660 нм
29500075	POF оптический переходник TMR - HFBR, 660 нм
29500076	POF оптический переходник TMR - FSMA, 660 нм
29500077	POF оптический переходник TMR - ST(BFOC), 660 нм
29500090	POF OPT.PEGELSENDER ADAPTER SC-RJ,660 NM
29500093	-
POF Адаптеры измерителя мощности	
29500081	POF Адаптер измерителя мощности HFBR4501/4521
29500082	POF Адаптер измерителя мощности FSMA
29500083	POF Адаптер измерителя мощности ST(BFOC)
29500084	POF Адаптер измерителя мощности F05
29500085	POF Leistungsmessgerät Adapter SC-RJ
POF Комплект измерительного оборудования без адаптеров	
29500089	POF Комплект измерительного оборудования 660/850нм
29500094	-
29500079	-

Последнее обновление (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

POF Измерительное оборудование

Последнее обновление (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16