POF штекер F-SMA и ST(BFOC)

Аксессуары для кабелей из синтетического волокна, штекеры типа FSMA и ST(BFOC)

Соединитель POF F-SMA и ST(BFOC) для кабелей различного типа и размера, для обжима или зажима

Информация
Штекеры FSMA и ST(BFOC) для волокон POF



Преимущества
Для крепления зажимом или соединения обжимом, для простого монтажа

Характеристики
Штекер FSMA и ST(BFOC)
с рифленой гайкой или
шестигранной гайкой для обжима,
склеивания или простой фиксации
Подходит для POF 2,2 мм
Для различных диаметров кабеля
(2,2 мм и 6,0 мм)
Штекер с пылезащитным колпачком и защитой от перегибов
Защита от перегибов-цвет: черный и красный

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001122 ETIM 5.0 Class-Description: штекер для оптоволонкна
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001122 Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель для световода

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

POF штекер F-SMA и ST(BFOC)

Артикул	Обозначение
Штекер FSMA с рифленой гайкой для обжима	
29135099	POF штекер FSMA обжатие 2,2 /4 шт.
29135098	POF штекер FSMA обжатие 2,2 /50 шт.
29137099	POF штекер FSMA обжатие 6,0 /4 шт.
29137098	POF штекер FSMA обжатие 6,0 /50 шт.
Штекер FSMA с шестигранной гайкой для обжима	
29135089	POF-штекер FSMA шест. обжатие 2,2 /4 шт.
29135088	POF-штекер FSMA шест. обжатие 2,2 /50 шт.
29132089	POF-штекер FSMA шест. обжатие 6,0 /4 шт.
29132088	POF-штекер FSMA шест. обжатие 6,0 /50 шт.
Штекеры FSMA с рифленой гайкой для фиксации	
29130099	POF штекер FSMA зажим 2,2 /4 шт.
29130098	POF-штекер FSMA зажим 2,2 /50 шт.
Штекеры FSMA с шестигранной гайкой для фиксации	
29130089	POF-штекер FSMA шест. зажим 2,2 /4 шт.
29130088	POF-штекер FSMA шест. зажим 2,2 /50 шт.
Штекер ST(BFOC) для обжима	
29125099	POF штекер ST (BFOC) обжатие 2,2 /4 шт.
29125098	POF штекер ST (BFOC) обжатие 2,2 /50 шт.
Штекеры ST(BFOC) для зажима	
29120099	POF штекер ST (BFOC) зажим 2,2 /4 шт.
29120098	POF штекер ST (BFOC) зажим 2,2 /50 шт.

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16