

FLEXIMARK® Label LMB

Информация

Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Без галогенов



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)

Возможна печать с обеих сторон

Области применения

Этикетки для маркировочных втулок Snap-on, закрытых маркировочных втулок и маркировочных втулок для кабельных стяжек (см. раздел «Манжеты для знаков и принадлежности»)

Примечание

Для печати можно использовать программу FLEXIMARK® и обычный лазерный принтер

Используйте лоток для ручной подачи бумаги

Лучшие результаты печати при использовании лазерного принтера с прямой подачей листов

Комплектация

Перфорированные листы DIN A5

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288

Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

FLEXIMARK® Label LMB

По запросу:	Также возможна поставка в виде роликов для термографического принтера (ТМВ)
Поставляемые цвета:	Желтый/белый (печать возможна с двух сторон)
Материал:	Безгалогеновый полиэстер Толщина: 0,175 мм
Температурный диапазон:	от -40 до + 125 °С

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

**FLEXIMARK® Label LMB**

Артикул	Обозначение	Цвет	Ширина x Длина (мм)	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
83254680	FLEXIMARK® Label LMB 30-4.6 YEWH	желтый/белый	4.6 x 30.0	480	1

Последнее обновление (09.08.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16