

FLEXIMARK® Flexilabel TFL

FLEXIMARK® Flexilabel TFL are blank label rolls for marking cables with character holders or for installation. Text can be printed on the labels using our marking software with a thermal transfer printer.



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Без галогенов



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Подходящие ярлыки для манжет PTE/ PTFE и CAB (смотри раздел " Манжеты для маркировки и аксессуары)

Подходит для сред IP20 – IP40, например в общественных зданиях (школах, офисах, больницах или торговых центрах)

Области применения

Этикетки для установки

For cable marking

Примечание

Печать с помощью программы FLEXIMARK® и термографического принтера FLEXIMARK® SQUIX или EOS5

Комплектация

По запросам - маркировка по требованиям клиентов

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288

Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Поставляемые цвета:

Белый или желтый

По запросу: желтый, зеленый, синий, красный, коричневый, черный

Материал:

Безгалогеновый полиэстер

Полипропиленовый ламинат

Последнее обновление (09.08.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Flexilabel TFL

Температурный диапазон:

от -20 °C до +80 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

**FLEXIMARK® Flexilabel TFL**

Артикул	Обозначение	Цвет	Ширина x Высота (мм)	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
83263023	Flexilabel TFL 9,5x17,5 WH	белый	9.5 x 17.5	252	1
83263021	Flexilabel TFL 9,5x28 WH	белый	9.5 x 28.0	500	1
83263019	Flexilabel TFL 9,5x35 WH	белый	9.5 x 35.0	1000	1
83263025	Flexilabel TFL 9,9x66 WH	белый	9.9 x 66.0	1000	1
83263032	Flexilabel TFL 12x48 WH	белый	12.0 x 48.0	252	1
83263024	Flexilabel TFL 9,5x17,5 YE	желтый	9.5 x 17.5	252	1
83263022	Flexilabel TFL 9,5x28 YE	желтый	9.5 x 28.0	500	1
83263020	Flexilabel TFL 9,5x35 YE	желтый	9.5 x 35.0	1000	1
83263026	Flexilabel TFL 9,9x66 YE	желтый	9.9 x 66.0	1000	1

Последнее обновление (09.08.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16