


Маркировочные кольца Pliosnap

Маркировочные кольца Pliosnap поставляются на держателе для облегчения монтажа, а шевроны гарантируют правильное положение маркировки без нанесения повреждений кабелю.

Информация

Аксессуары (коробка для хранения) см. в онлайн каталоге



Машиностроение, промышленное оборудование



Не поддерживают горение



Без галогенов



Время на монтаж



Место для монтажа

Преимущества

Быстрый и простой монтаж

Держатели оборудованы ножкой для удобства использования

Кабель почти полностью закрывается без острых углов (избегает повреждения оболочки)

Благодаря выемке и фиксирующей защелке нанизанные на кабеле маркировочные кольца самостоятельно выравниваются

Области применения

Маркировка отдельных жил кабеля в кабельных колодках в ограниченном пространстве

Маркировка после монтажа

Характеристики

Сечение в мм²: Pliosnap 0: Стекловолоконный провод Pliosnap 1: 0,32 Pliosnap 2: 0,50 Pliosnap 3: 0,75 Pliosnap 6: 1–1,5 Pliosnap 9: 2,5 Pliosnap 12: 4.6

Диаметр, область применения в мм: Pliosnap 0: Стекловолоконный провод Pliosnap 1: 1–1,4 Pliosnap 2: 1,4–1,8 Pliosnap 3: 1,9–2,6 Pliosnap 6: 2,6–3,5 Pliosnap 9: 3,2–4,5 Pliosnap 12: 4,5–6

Маркировочные кольца Pliosnap

Стандарты / Сертификаты соответствия

Огнестойкость по UL 94 HB

Комплектация

1 ед. упаковки = 300 маркеров на 10 (Pliosnap 0 – 6) или 12 (Pliosnap 9 + 12) держателях

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288 Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал
Примечание:	Диэлектрическая прочность: 20 кВ/мм Напряжение при натяжении: 45 МПа Растяжение при разрыве: 40 % Модуль эластичности: 1800 МПа
Поставляемые цвета:	Белый Цвет несущего элемента: Pliosnap 0: черный Pliosnap 1: коричневый Pliosnap 2: серый Pliosnap 3: зеленый Pliosnap 6: красный Pliosnap 9: синий Pliosnap 12: желтый
Материал:	Полиоксиэтилен (POM)
Температурный диапазон:	от -40 до +90 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Маркировочные кольца Pliosnap

Артикул	Обозначение	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
Pliosnap 0			
61919400	Pliosnap 0/0 белый	300	1
61919401	Pliosnap 0/1 белый	300	1
61919402	Pliosnap 0/2 белый	300	1
61919403	Pliosnap 0/3 белый	300	1
61919404	Pliosnap 0/4 белый	300	1
61919405	Pliosnap 0/5 белый	300	1
61919406	Pliosnap 0/6 белый	300	1
61919407	Pliosnap 0/7 белый	300	1
61919408	Pliosnap 0/8 белый	300	1
61919409	Pliosnap 0/9 белый	300	1
61919410	Pliosnap 0/A белый	300	1
61919411	Pliosnap 0/B белый	300	1
61919412	Pliosnap 0/C белый	300	1
61919413	Pliosnap 0/D белый	300	1
61919414	Pliosnap 0/E WH	300	1
61919415	Pliosnap 0/F белый	300	1
61919416	Pliosnap 0/G белый	300	1
61919417	Pliosnap 0/H белый	300	1
61919418	Pliosnap 0/I белый	300	1
61919419	Pliosnap 0/J белый	300	1
61919420	Pliosnap 0/K белый	300	1
61919421	Pliosnap 0/L белый	300	1
61919422	Pliosnap 0/M WH	300	1
61919423	Pliosnap 0/N белый	300	1
61919424	Pliosnap 0/O белый	300	1
61919425	Pliosnap 0/P белый	300	1
61919426	Pliosnap 0/Q белый	300	1
61919427	Pliosnap 0/R белый	300	1
61919428	Pliosnap 0/S белый	300	1
61919429	Pliosnap 0/T белый	300	1
61919430	Pliosnap 0/U белый	300	1
61919431	Pliosnap 0/V белый	300	1
61919432	Pliosnap 0/W белый	300	1
61919433	Pliosnap 0/X белый	300	1

Последнее обновление (10.09.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

Маркировочные кольца Pliosnap

Артикул	Обозначение	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
61919434	Pliosnap 0/Y белый	300	1
61919435	Pliosnap 0/Z белый	300	1
61919436	Pliosnap 0/+ белый	300	1
61919437	Pliosnap 0/- белый	300	1
61919438	Pliosnap 0/. белый	300	1
61919439	Pliosnap 0/: WH	300	1
Pliosnap 1			
61919440	Pliosnap 1/0 белый	300	1
61919441	Pliosnap 1/1 белый	300	1
61919442	Pliosnap 1/2 белый	300	1
61919443	Pliosnap 1/3 белый	300	1
61919444	Pliosnap 1/4 WH	300	1
61919445	Pliosnap 1/5 белый	300	1
61919446	Pliosnap 1/6 белый	300	1
61919447	Pliosnap 1/7 белый	300	1
61919448	Pliosnap 1/8 белый	300	1
61919449	Pliosnap 1/9 белый	300	1
61919450	Pliosnap 1/A белый	300	1
61919451	Pliosnap 1/B белый	300	1
61919452	Pliosnap 1/C белый	300	1
61919453	Pliosnap 1/D белый	300	1
61919454	Pliosnap 1/E белый	300	1
61919455	Pliosnap 1/F белый	300	1
61919456	Pliosnap 1/G белый	300	1
61919457	Pliosnap 1/H белый	300	1
61919458	Pliosnap 1/I белый	300	1
61919459	Pliosnap 1/J белый	300	1
61919460	Pliosnap 1/K белый	300	1
61919461	Pliosnap 1/L белый	300	1
61919462	Pliosnap 1/M белый	300	1
61919463	Pliosnap 1/N белый	300	1
61919464	Pliosnap 1/O белый	300	1
61919465	Pliosnap 1/P белый	300	1
61919466	Pliosnap 1/Q белый	300	1
61919467	Pliosnap 1/R белый	300	1

Последнее обновление (10.09.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

Маркировочные кольца Pliosnap

Артикул	Обозначение	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
61919468	Pliosnap 1/S белый	300	1
61919469	Pliosnap 1/T белый	300	1
61919470	Pliosnap 1/U белый	300	1
61919471	Pliosnap 1/V белый	300	1
61919472	Pliosnap 1/W белый	300	1
61919473	Pliosnap 1/X белый	300	1
61919474	Pliosnap 1/Y белый	300	1
61919475	Pliosnap 1/Z белый	300	1
61919476	Pliosnap 1/+ белый	300	1
61919477	Pliosnap 1/- белый	300	1
61919478	Pliosnap 1/. белый	300	1
61919479	Pliosnap 1/: белый	300	1
Pliosnap 2			
61919480	Pliosnap 2/0 WH	300	1
61919481	Pliosnap 2/1 WH	300	1
61919482	Pliosnap 2/2 WH	300	1
61919483	Pliosnap 2/3 WH	300	1
61919484	Pliosnap 2/4 WH	300	1
61919485	Pliosnap 2/5 WH	300	1
61919486	Pliosnap 2/6 WH	300	1
61919487	Pliosnap 2/7 WH	300	1
61919488	Pliosnap 2/8 WH	300	1
61919489	Pliosnap 2/9 WH	300	1
61919490	Pliosnap 2/A белый	100	1
61919491	Pliosnap 2/B белый	300	1
61919492	Pliosnap 2/C белый	300	1
61919493	Pliosnap 2/D белый	300	1
61919494	Pliosnap 2/E белый	300	1
61919495	Pliosnap 2/F белый	300	1
61919496	Pliosnap 2/G WH	300	1
61919497	Pliosnap 2/H WH	300	1
61919498	Pliosnap 2/I WH	300	1
61919499	Pliosnap 2/J белый	300	1
61919500	Pliosnap 2/K WH	300	1
61919501	Pliosnap 2/L WH	300	1

Последнее обновление (10.09.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

Маркировочные кольца Pliosnap

Артикул	Обозначение	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
61919502	Pliosnap 2/M WH	300	1
61919503	Pliosnap 2/N WH	300	1
61919504	Pliosnap 2/O WH	300	1
61919505	Pliosnap 2/P WH	300	1
61919506	Pliosnap 2/Q WH	300	1
61919507	Pliosnap 2/R WH	300	1
61919508	Pliosnap 2/S WH	300	1
61919509	Pliosnap 2/T WH	300	1
61919510	Pliosnap 2/U белый	300	1
61919511	Pliosnap 2/V WH	300	1
61919512	Pliosnap 2/W WH	300	1
61919513	Pliosnap 2/X WH	300	1
61919514	Pliosnap 2/Y WH	300	1
61919515	Pliosnap 2/Z WH	300	1
61919516	Pliosnap 2/+ белый	300	1
61919517	Pliosnap 2/- белый	300	1
61919518	Pliosnap 2/· белый	300	1
61919519	Pliosnap 2/: белый	300	1
Pliosnap 3			
61919520	Pliosnap 3/0 WH	300	1
61919521	Pliosnap 3/1 WH	300	1
61919522	Pliosnap 3/2 WH	300	1
61919523	Pliosnap 3/3 WH	300	1
61919524	Pliosnap 3/4 WH	300	1
61919525	Pliosnap 3/5 WH	300	1
61919526	Pliosnap 3/6 WH	300	1
61919527	Pliosnap 3/7 WH	300	1
61919528	Pliosnap 3/8 WH	300	1
61919529	Pliosnap 3/9 WH	300	1
61919530	Pliosnap 3/A WH	300	1
61919531	Pliosnap 3/B WH	300	1
61919532	Pliosnap 3/C WH	300	1
61919533	Pliosnap 3/D WH	300	1
61919534	Pliosnap 3/E WH	300	1
61919535	Pliosnap 3/F WH	300	1

Последнее обновление (10.09.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

Маркировочные кольца Pliosnap

Артикул	Обозначение	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
61919536	Pliosnap 3/G WH	300	1
61919537	Pliosnap 3/H WH	300	1
61919538	Pliosnap 3/I WH	300	1
61919539	Pliosnap 3/J WH	300	1
61919540	Pliosnap 3/K WH	300	1
61919541	Pliosnap 3/L WH	300	1
61919542	Pliosnap 3/M WH	300	1
61919543	Pliosnap 3/N WH	300	1
61919544	Pliosnap 3/O WH	300	1
61919545	Pliosnap 3/P WH	300	1
61919546	Pliosnap 3/Q WH	300	1
61919547	Pliosnap 3/R WH	300	1
61919548	Pliosnap 3/S WH	300	1
61919549	Pliosnap 3/T WH	300	1
61919550	Pliosnap 3/U WH	300	1
61919551	Pliosnap 3/V WH	300	1
61919552	Pliosnap 3/W WH	300	1
61919553	Pliosnap 3/X WH	300	1
61919554	Pliosnap 3/Y WH	300	1
61919555	Pliosnap 3/Z WH	300	1
61919556	Pliosnap 3/+ WH	300	1
61919557	Pliosnap 3/- WH	300	1
61919558	Pliosnap 3/. белый	300	1
61919559	Pliosnap 3/ : WH	300	1
Pliosnap 6			
61919560	Pliosnap 6/0 WH	300	1
61919561	Pliosnap 6/1 WH	300	1
61919562	Pliosnap 6/2 WH	300	1
61919563	Pliosnap 6/3 WH	300	1
61919564	Pliosnap 6/4 WH	300	1
61919565	Pliosnap 6/5 WH	300	1
61919566	Pliosnap 6/6 WH	300	1
61919567	Pliosnap 6/7 WH	300	1
61919568	Pliosnap 6/8 WH	300	1
61919569	Pliosnap 6/9 WH	300	1

Последнее обновление (10.09.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

Маркировочные кольца Pliosnap

Артикул	Обозначение	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
61919570	Pliosnap 6/A WH	300	1
61919571	Pliosnap 6/B WH	300	1
61919572	Pliosnap 6/C WH	300	1
61919573	Pliosnap 6/D WH	300	1
61919574	Pliosnap 6/E WH	300	1
61919575	Pliosnap 6/F WH	300	1
61919576	Pliosnap 6/G WH	300	1
61919577	Pliosnap 6/H WH	300	1
61919578	Pliosnap 6/I WH	300	1
61919579	Pliosnap 6/J WH	300	1
61919580	Pliosnap 6/K WH	300	1
61919581	Pliosnap 6/L WH	300	1
61919582	Pliosnap 6/M WH	300	1
61919583	Pliosnap 6/N WH	300	1
61919584	Pliosnap 6/O WH	300	1
61919585	Pliosnap 6/P WH	300	1
61919586	Pliosnap 6/Q WH	300	1
61919587	Pliosnap 6/R WH	300	1
61919588	Pliosnap 6/S WH	300	1
61919589	Pliosnap 6/T WH	300	1
61919590	Pliosnap 6 U/WH	300	1
61919591	Pliosnap 6/V WH	300	1
61919592	Pliosnap 6/W WH	300	1
61919593	Pliosnap 6/X WH	300	1
61919594	Pliosnap 6/Y WH	300	1
61919595	Pliosnap 6/Z WH	300	1
61919596	Pliosnap 6/+ WH	300	1
61919597	Pliosnap 6/- WH	300	1
61919598	Pliosnap 6/. WH	300	1
61919599	Pliosnap 6/ : WH	300	1
Pliosnap 9			
61919600	Pliosnap 9/0 WH	300	1
61919601	Pliosnap 9/1 WH	300	1
61919602	Pliosnap 9/2 WH	300	1
61919603	Pliosnap 9/3 WH	300	1

Последнее обновление (10.09.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

Маркировочные кольца Pliosnap

Артикул	Обозначение	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
61919604	Pliosnap 9/4 WH	300	1
61919605	Pliosnap 9/5 WH	300	1
61919606	Pliosnap 9/6 WH	300	1
61919607	Pliosnap 9/7 WH	300	1
61919608	Pliosnap 9/8 WH	300	1
61919609	Pliosnap 9/9 WH	300	1
61919610	Pliosnap 9/A WH	300	1
61919611	Pliosnap 9/B WH	300	1
61919612	Pliosnap 9/C WH	300	1
61919613	Pliosnap 9/D WH	300	1
61919614	Pliosnap 9/E WH	300	1
61919615	Pliosnap 9/F WH	300	1
61919616	Pliosnap 9/G WH	300	1
61919617	Pliosnap 9/H WH	300	1
61919618	Pliosnap 9/I WH	300	1
61919619	Pliosnap 9/J WH	300	1
61919620	Pliosnap 9/K WH	300	1
61919621	Pliosnap 9/L WH	300	1
61919622	Pliosnap 9/M WH	300	1
61919623	Pliosnap 9/N WH	300	1
61919624	Pliosnap 9/O WH	300	1
61919625	Pliosnap 9/P WH	300	1
61919626	Pliosnap 9/Q WH	300	1
61919627	Pliosnap 9/R WH	300	1
61919628	Pliosnap 9/S WH	300	1
61919629	Pliosnap 9/T WH	300	1
61919630	Pliosnap 9/U WH	300	1
61919631	Pliosnap 9/V WH	300	1
61919632	Pliosnap 9/W WH	300	1
61919633	Pliosnap 9/X WH	300	1
61919634	Pliosnap 9/Y WH	300	1
61919635	Pliosnap 9/Z WH	300	1
61919636	Pliosnap 9/+ WH	300	1
61919637	Pliosnap 9/- WH	300	1
61919638	Pliosnap 9/. WH	300	1

Последнее обновление (10.09.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

Маркировочные кольца Pliosnap

Артикул	Обозначение	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
61919639	Pliosnap 9/ : WH	300	1
Pliosnap 12			
61919640	Pliosnap 12/0 белый	300	1
61919641	Pliosnap 12/1 WH	300	1
61919642	Pliosnap 12/2 белый	300	1
61919643	Pliosnap 12/3 белый	300	1
61919644	Pliosnap 12/4 белый	300	1
61919645	Pliosnap 12/5 белый	300	1
61919646	Pliosnap 12/6 белый	300	1
61919647	Pliosnap 12/7 белый	300	1
61919648	Pliosnap 12/8 белый	300	1
61919649	Pliosnap 12/9 белый	300	1

Последнее обновление (10.09.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16