

## Ленты FLEXIMARK® SQUIX, EOS4 и EOS5

Подходящие ленты в черном и белом цвете для термографических принтеров FLEXIMARK® SQUIX, EOS 4 и EOS 5



### Преимущества

Надпись не стирается и не повреждается

### Области применения

Использовать ленту, соответствующую конкретному применению

Красящие ленты R71: Исключительно для пластиковых ярлыков с гладкой/блестящей поверхностью (Flexiprint TF, TCK, TA, TFL)

FTI-Y: Для полиуретана, TA пенопласта, Flexiprint TF

FTI-X: рекомендуется для печати на ярлыках, стойких к дизельному топливу

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

Обозначение класса ETIM 5.0: EC001694

Описание класса ETIM 5.0: Расходные материалы для телефакса/принтера/многофункционального ПК

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001694

Описание класса ETIM 6.0: Расходные материалы для телефакса/принтера/многофункционального ПК

### Комментарий

\* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

**Ленты FLEXIMARK® SQUIX, EOS4 и EOS5**

Артикул	Обозначение	Цвет	Ширина, мм × длина, м	Материал	Упаковка
83259604	Ribbon R71 55-360 resin BK	чёрный	55.0 x 360.0	Смола	1
83259609	Ribbon R71 110-360 resin BK	чёрный	110.0 x 360.0	Смола	1
83260201	Ribbon FTI-Y 60-360 BK	чёрный	60.0 x 360.0	Смола	1
83260200	Ribbon FTI-Y 110-360 BK	чёрный	110.0 x 360.0	Смола	1
83260206	Ribbon FTI-X 60-300 BK	чёрный	60.0 x 300.0	Смола	1
83260205	Ribbon FTI-X 100-300 BK	чёрный	100.0 x 300.0	Смола	1
83260262	Ribbon Y501P 30-450 WH	белый	30.0 x 450.0	Смола	1
83260260	Ribbon FTI-X 55-300 WH	белый	55.0 x 300.0	Смола	1
83260261	Ribbon FTI-X 110-300 WH	белый	110.0 x 300.0	Смола	1

Последнее обновление (02.05.2021)

©2021 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16