

FLEXIMARK® Cablelabel PUR

FLEXIMARK® ярлыки из полиуретана для маркировки кабеля, монтаж кабельными стяжками, предназначенные главным образом для неблагоприятных условий.

Информация

PUR 60x10 входит в набор с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)



Пищевая промышленность и производство напитков



Нефтяная и газовая промышленность



Железно-дорожный транспорт



Подходит для применения вне помещений



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Не поддерживают горение



Без галогенов



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей

Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Особо гибкий материал

Устойчивость к гидролизу и микроорганизмам

Области применения

Ярлыки могут быть использованы в любой отрасли со сложными условиями эксплуатации (например, нефть и газ, железнодорожный транспорт)

Последнее обновление (09.08.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Cablelabel PUR

Можно установить прямо на кабель при помощи полимерных кабельных стяжек.

Стандарты / Сертификаты соответствия

Extremely flame-retardant according to
UL 94 V0
MIL 81531 и MIL-STD-202G

Примечание

Печать с помощью программы FLEXIMARK® и термографического принтера FLEXIMARK® SQUIX или EOS5
Рекомендованная лента: Черный шрифт: FTI-Y 60-360 BK (арт. № 83260201), белый шрифт: FTI-X 55-300 WH (арт. № 83260260)
С индивидуальным текстом: см. кабельные ярлыки из полиуретана FLEXIMARK® PUR FCC

Комплектация

По запросам - маркировка по требованиям клиентов

Техническая информация

| | |
|-------------------------|--|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001530 ETIM 5.0 Class-Description: Система маркировки |
| Классификация ETIM 6: | Обозначение класса ETIM 6.0: EC001530 Описание класса ETIM 6.0: Система маркировки кабеля |
| Поставляемые цвета: | Standard colour: Yellow, white Also available in red, orange, blue, green and black |
| Материал: | Безгалогеновый полиуретан |
| Температурный диапазон: | от -50 до +100 °C Способны кратковременно выдерживать температуру до +125° C |

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

FLEXIMARK® Cablelabel PUP

| Артикул | Обозначение | Цвет | Ширина x Длина (мм) | Маркер / ед. упаковки | Упаковка |
|--|--|--------|---------------------|-----------------------|----------|
| Крепление по центру (1 кабельной стяжкой) | | | | | |
| 83280275 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 20x30 желтый Diamond | желтый | 30.0 x 20.0 | 1000 | 1 |
| 83280276 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 20x30 белый Diamond | белый | 30.0 x 20.0 | 1000 | 1 |
| Крепление слева (1 кабельной стяжкой) | | | | | |
| 83280277 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 55x12 желтый | желтый | 12.0 x 55.0 | 1000 | 1 |
| 83280278 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 55x12 белый | белый | 12.0 x 55.0 | 1000 | 1 |
| Крепление с обеих сторон (2 кабельными стяжками) | | | | | |
| 83280279 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 35x10 желтый | желтый | 10.0 x 35.0 | 1000 | 1 |
| 83260191 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 60x10 желтый | желтый | 10.0 x 60.0 | 1000 | 1 |
| 83260192 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x15 желтый | желтый | 15.0 x 75.0 | 1000 | 1 |
| 83260193 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x25 желтый | желтый | 25.0 x 75.0 | 500 | 1 |
| 83255321 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 100x60 желтый | желтый | 60.0 x 100.0 | 250 | 1 |
| 83280280 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 35x10 белый | белый | 10.0 x 35.0 | 1000 | 1 |
| 83260194 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 60x10 белый | белый | 10.0 x 60.0 | 1000 | 1 |
| 83260195 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x15 белый | белый | 15.0 x 75.0 | 1000 | 1 |
| 83260196 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x25 белый | белый | 25.0 x 75.0 | 500 | 1 |

Последнее обновление (09.08.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://lapp.russia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Cablelabel PUP

| Артикул | Обозначение | Цвет | Ширина x Длина (мм) | Маркер / ед. упаковки | Упаковка |
|----------|---|-----------|---------------------|-----------------------|----------|
| 83255322 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 100x60 белый | белый | 60.0 x 100.0 | 250 | 1 |
| 83280260 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 60x10 красный | красный | 10.0 x 60.0 | 1000 | 1 |
| 83280261 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x15 красный | красный | 15.0 x 75.0 | 1000 | 1 |
| 83280262 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x25 красный | красный | 25.0 x 75.0 | 500 | 1 |
| 83280263 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 60x10 оранжевый | оранжевый | 10.0 x 60.0 | 1000 | 1 |
| 83280264 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x15 оранжевый | оранжевый | 15.0 x 75.0 | 1000 | 1 |
| 83280265 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x25 оранжевый | оранжевый | 25.0 x 75.0 | 500 | 1 |
| 83280266 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 60x10 синий | голубой | 10.0 x 60.0 | 1000 | 1 |
| 83280267 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x15 синий | голубой | 15.0 x 75.0 | 1000 | 1 |
| 83280268 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x25 синий | голубой | 25.0 x 75.0 | 500 | 1 |
| 83280269 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 60x10 черный | чёрный | 10.0 x 60.0 | 1000 | 1 |
| 83280270 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x15 черный | чёрный | 15.0 x 75.0 | 1000 | 1 |
| 83280271 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x25 черный | чёрный | 25.0 x 75.0 | 500 | 1 |
| 83280272 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 60x10 зеленый | зеленый | 10.0 x 60.0 | 1000 | 1 |
| 83280273 | FLEXIMARK® ярлык для | зеленый | 15.0 x 75.0 | 1000 | 1 |

Последнее обновление (09.08.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapp.russia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

**FLEXIMARK® Cablelabel PUR**

| Артикул | Обозначение | Цвет | Ширина x Длина (мм) | Маркер / ед. упаковки | Упаковка |
|----------|---|---------|---------------------|-----------------------|----------|
| 83280274 | FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 75x25 зеленый | зеленый | 25.0 x 75.0 | 500 | 1 |

Последнее обновление (09.08.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Cablelabel PUR

