


FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC

Кабельные этикетки FLEXIMARK® PUR FCC представляют собой полиуретановые маркировочные этикетки для сборки с кабельными стяжками, особо пригодны для сложных условий эксплуатации.

Информация

PUR 60x10 входит в набор с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)



Пищевая промышленность и производство напитков



Нефтяная и газовая промышленность



Подходит для применения вне помещений



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Не поддерживают горение



Без галогенов



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей

Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Особо гибкий материал

Гибкий материал обеспечивает простой монтаж с помощью 1 или 2 кабельных стяжек, оснащенных элементом обнаружения

Области применения

Ярлыки могут быть использованы в любой отрасли со сложными условиями эксплуатации (например, нефть и газ, железнодорожный транспорт)

Можно установить прямо на кабель при помощи полимерных кабельных стяжек.

FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC

Стандарты / Сертификаты соответствия

Extremely flame-retardant according to
UL 94 V0
MIL 81531 и MIL-STD-202G

Примечание

Ярлыки поставляются с нанесенным текстом по требованию клиента (услуги печати включены в стоимость)

Печать в 1 или 2 строки

Длина текста произвольная, с увеличением длины текста уменьшается шрифт

Процесс заказа:

данные клиента передаются сотруднику LAPP по электронной почте в форме Excel-файла вместе с заказом

столбец A: содержимое строки 1

столбец B: содержимое строки 2

столбец B или C: Количество ярлыков с соответствующим текстом

Шаблон заказа для распечатки:

www.lappkabel.de/kennzeichnungsssoftware/fleximark-individuelle-markierungen/

Комплектация

1 ед. упак.= 1 ярлык, ограничений по мин. объёму заказа нет

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001530 ETIM 5.0 Class-Description: Система маркировки
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001530 Описание класса ETIM 6.0: Система маркировки кабеля
Поставляемые цвета:	Черный цвет текста (черные ярлыки: белый цвет текста)
Материал:	Безгалогеновый полиуретан
Температурный диапазон:	от -50 до +100 °C Способны кратковременно выдерживать температуру до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC

Артикул	Обозначение	Цвет	Ширина x Длина (мм)	Маркер / ед. упаковки
Крепление по центру (1 кабельной стяжкой)				
83255364	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 23x30 желтый Diamond FCC	желтый	20.0 x 30.0	1
83255369	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 20x30 белый Diamond FCC	белый	20.0 x 30.0	1
Крепление слева (1 кабельной стяжкой)				
83255366	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 55x12 желтый FCC	желтый	55.0 x 12.0	1
83255371	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 55x12 белый FCC	белый	55.0 x 12.0	1
Крепление с обеих сторон (2 кабельными стяжками)				
83255365	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 35x10 желтый FCC	желтый	35.0 x 10.0	1
61800391	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 60x10 YE FCC	желтый	60.0 x 10.0	1
61800392	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x15 YE FCC	желтый	75.0 x 15.0	1
61800393	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x25 YE FCC	желтый	75.0 x 25.0	1
83255368	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 100x60 желтый FCC	желтый	100.0 x 60.0	1
83255370	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 35x10 белый FCC	белый	35.0 x 10.0	1
61800394	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 60x10 WH FCC	белый	60.0 x 10.0	1
61800395	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x15 WH FCC	белый	75.0 x 15.0	1
61800396	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x25 WH FCC	белый	75.0 x 25.0	1
83255372	FLEXIMARK® ярлык для кабеля, полиуретан 100x60 белый FCC	белый	100.0 x 60.0	1
61800397	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 60x10 RD FCC	красный	60.0 x 10.0	1
61800398	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x15 RD FCC	красный	75.0 x 15.0	1
61800399	Полиуретановый кабельный ярлык	красный	75.0 x 25.0	1

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Larrp Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://larrpussia.larrpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

**FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC**

Артикул	Обозначение	Цвет	Ширина x Длина (мм)	Маркер / ед. упаковки
	FLEXIMARK® PUR 75x25 RD FCC			
61800400	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 60x10 OG FCC	оранжевый	60.0 x 10.0	1
61800401	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x15 OG FCC	оранжевый	75.0 x 15.0	1
61800402	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x25 OG FCC	оранжевый	75.0 x 25.0	1
61800403	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 60x10 BU FCC	голубой	60.0 x 10.0	1
61800404	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x15 BU FCC	голубой	75.0 x 15.0	1
61800412	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x25 BU FCC	голубой	75.0 x 25.0	1
61800406	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 60x10 BK FCC	чёрный	60.0 x 10.0	1
61800407	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x15 BK FCC	чёрный	75.0 x 15.0	1
61800413	Полиуретановый кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75x25 BK FCC	чёрный	75.0 x 25.0	1

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16