


SP Прибор для тиснения

SP Стационарный прибор для тиснения металлических табличек



Машиностроение, промышленное оборудование



Термостойкие



Морозостойкие



Износостойкие



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Оптимальные габариты для применения в ограниченном пространстве
Возможность работы одной или двумя руками

Области применения

Стационарный прибор для тиснения металлических табличек
Маркировка кабелей и компонентов
Для применения вне помещений

Характеристики

Ограничение давления для равномерной глубины тиснения
Регулируемый упор с помощью зажимной планки
Регулируемая автоматическая подача рабочего стола обеспечивает настройку нужного расстояния между символами

Пустая маркировка: 50 шт./уп.

Прибор для тиснения вкл. диск для тиснения с выбранной высотой шрифта

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000610

Последнее обновление (09.08.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappروسيا.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SP Прибор для тиснения

Классификация ETIM 6:	ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка Обозначение класса ETIM 6.0: EC000610 Описание класса ETIM 6.0: Устройство нанесения надписей
Примечание:	Габариты прибора: В = 303 мм / площадь 145x120 мм Вес: 6,5 кг
Общее:	Макс. размер табличек: 140 x 90 мм Макс. глубина установки: 90 мм Высота шрифта: 2, 3, 4 или 5 мм Доступные символы: A-Z, 0-9, +/-,

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

SP Прибор для тиснения

Артикул	Обозначение	Ширина x Длина (мм)	Размер шрифта (мм)	Маркер / ед. упаковки	Количество
61725991	Прибор для тиснения SP 1, 2 мм	-	2	-	1
61725990	Прибор для тиснения SP 1, 3 мм	-	3	-	1
61725992	Прибор для тиснения SP 1, 4 мм	-	-	-	1
61725993	Прибор для тиснения SP 1, 5 мм	-	5	-	1
61726000	Запасной диск для тиснения РК, 2 мм	-	2	-	1
61726001	Запасной диск для тиснения РК, 3 мм	-	3	-	1
61726002	Запасной диск для тиснения РК, 4 мм	-	4	-	1
61726003	Запасной диск для тиснения РК, 5 мм	-	5	-	1
Подходящие ярлыки без маркировки					
83251576	FLEXIMARK® SMC без маркировки 9,9-110	9.9 x 110.0	-	50	1
83251575	FLEXIMARK® SMC без маркировки 9,9-75	9.9 x 75.0	-	50	1

Последнее обновление (09.08.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16