


## ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6A

Кабель для PROFINET-совместимой проводки в распределительных шкафах

Соединительный кабель, категория 6A, класс EA — для PROFINET-применений в распределительных шкафах

### Информация

На основе 2170934



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Время на монтаж



Место для монтажа

### Преимущества

Plug & Play

### Стандарты / Сертификаты соответствия

Кат. 6A согл. ISO/IEC 11801

Муфта RJ45 согласно IEC 60603-7-51

Кабели с оболочкой AWM Style 21576, 80°C 1000 В согласно UL 758

### Конструкция

Многопроволочная жила, 4x2x AWG26/7

Парная скрутка жил обеспечивает бесперебойную работу без помех (устранение взаимосвязи)

S/FTP: общий экран в виде оплётки из медных проволок и экран по парам из алюминиевой фольги

Наружная оболочка из безгалогеновой

полиуретановой смеси

Наружный диаметр: 6.4 мм

Последнее обновление (21.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6A

Цвет наружной оболочки: зелёный (RAL 6018)

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002599

ETIM 5.0 Class-Description: промышленный патч-корд (витая пара)

Минимальный радиус изгиба:

Неподвижное применение: 4 x D

Подвижное применение: 8 x D

Класс защиты:

IP20

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6A**

Артикул	Обозначение	Length (m)	Вес меди, кг/1000 шт.
2170570	ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 0,25	0,25	7
2170571	ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 0,5	0,5	14
2170572	ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 1,0	1	28
2170573	ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 1,5	1,5	42
2170574	ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 2,0	2	56
2170575	ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 2,5	2,5	70
2170576	ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 3,0	3	84
2170577	ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 4,0	4	112
2170578	ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 5,0	5	140
2170579	ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 10,0	10	-

Последнее обновление (21.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономичное управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16

## ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6A

