

## ETHERLINE® LAN RJ45 Cat.6A

Офисный соединительный кабель RJ45 Cat. 6A с двойным экраном

Высококачественный патчкорд для офисного применения

### Информация

с гибкой защитой от перегибов и оптимальным механизмом разблокирования



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Без галогенов



Штекер со стандартным корпусом

### Преимущества

Улучшенная защита от изломов на сгибах при малых радиусах изгиба

Надежная защита фиксирующей защелки

Позолоченные контакты

Высокий уровень ЭМС-защиты

Цветовые варианты для обозначения различных областей применения

### Области применения

Соединительные и патч кабели для применения в структурированной проводке внутри зданий в соотв. с требованиями ISO/IEC 11801 и EN 50173 (2-й выпуск)

Используются для подключения терминального оборудования горизонтальной подсистемы в рамках «структурированных кабельных сетей»

Для всех приложений классов D–F мультимедиа (видео, данные, язык) > 10 Гб/с согл. IEEE802.3 (Cable sharing, VoIP)

### Характеристики

S/FTP: общий экран в виде оплётки из медных проволок и экран по парам из алюминиевой фольги

Совместимый сверху вниз

### Стандарты / Сертификаты соответствия

Без галогенов в соответствии с требованиями IEC 60754-1/2

Не распространяет горение согл. IEC 60332-1-2

Последнее обновление (27.03.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## ETHERLINE® LAN RJ45 Cat.6A

Штекер согласно IEC 60603-7-51

### Конструкция

Строение кабеля: 4x2xAWG27/7 PIMF

Изоляция жил: вспененный полиэтилен

Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок

Наружная оболочка: безгалогеновая огнестойкая композиция

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001262

Описание класса ETIM 5.0: соединительный шнур, медный (витая пара)

Минимальный радиус изгиба:

5 x D

Класс защиты:

IP20

Температурный диапазон:

от -20 до +60 °C

### Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.

Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

По запросам - другие типы.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

## ETHERLINE® LAN RJ45 Cat.6A

Артикул	Обозначение	Цвет	Цвет	Длина, м
24441300	ETHERLINE® LAN CAT.6A RJ45 0,25 BK	чёрный	-	0,25
24441302	ETHERLINE® LAN CAT.6A RJ45 0,25 GY	серый	-	0,25
24441301	ETHERLINE® LAN CAT.6A RJ45 0,25 BU	голубой	-	0,25
24441304	ETHERLINE® LAN CAT.6A RJ45 0,25 WH	белый	-	0,25
24441296	ETHERLINE® LAN CAT.6A RJ45 0,25 GN	зеленый	-	0,25
24441305	ETHERLINE® LAN CAT.6A RJ45 0,25 YE	желтый	-	0,25
24441303	ETHERLINE® LAN CAT.6A RJ45 0,25 RD	красный	-	0,25
24441240	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 0,5 BK	-	чёрный	0,5
24441200	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 0,5 GY	серый	серый	0,5
24441224	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 0,5 BU	голубой	Голубой	0,5
24441248	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 0,5 WH	белый	Белый	0,5
24441216	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 0,5 GN	зеленый	зеленый	0,5
24441232	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 0,5 YE	желтый	желтый	0,5
24441208	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 0,5 RD	красный	красный	0,5
24441241	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,0 BK	-	чёрный	1
24441201	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,0 GY	серый	серый	1
24441225	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,0 BU	голубой	Голубой	1
24441249	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,0 WH	белый	Белый	1
24441217	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,0 GN	зеленый	зеленый	1
24441233	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,0 YE	желтый	желтый	1
24441209	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45	красный	красный	1

Последнее обновление (27.03.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16

## ETHERLINE® LAN RJ45 Cat.6A

Артикул	Обозначение	Цвет	Цвет	Длина, м
	1,0 RD			
24441242	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,5 BK	-	чёрный	1,5
24441202	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,5 GY	серый	серый	1,5
24441226	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,5 BU	голубой	Голубой	1,5
24441250	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,5 WH	белый	Белый	1,5
24441218	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,5 GN	зеленый	зеленый	1,5
24441234	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,5 YE	желтый	желтый	1,5
24441210	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,5 RD	красный	красный	1,5
24441243	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 2,0 BK	-	чёрный	2
24441203	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 2,0 GY	серый	серый	2
24441227	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 2,0 BU	голубой	Голубой	2
24441251	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 2,0 WH	белый	Белый	2
24441219	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 2,0 GN	зеленый	зеленый	2
24441235	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 2,0 YE	желтый	желтый	2
24441211	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 2,0 RD	красный	красный	2
24441244	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 3,0 BK	-	чёрный	3
24441204	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 3,0 GY	серый	серый	3
24441228	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 3,0 BU	голубой	Голубой	3
24441252	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 3,0 WH	белый	Белый	3
24441220	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 3,0 GN	зеленый	зеленый	3
24441236	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 3,0 YE	желтый	желтый	3

Последнее обновление (27.03.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16

## ETHERLINE® LAN RJ45 Cat.6A

Артикул	Обозначение	Цвет	Цвет	Длина, м
24441212	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 3,0 RD	красный	красный	3
24441245	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 5,0 BK	-	чёрный	5
24441205	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 5,0 GY	серый	серый	5
24441229	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 5,0 BU	голубой	Голубой	5
24441253	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 5,0 WH	белый	Белый	5
24441221	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 5,0 GN	зеленый	зеленый	5
24441237	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 5,0 YE	желтый	желтый	5
24441213	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 5,0 RD	красный	красный	5
24441246	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 7,5 BK	-	чёрный	7,5
24441206	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 7,5 GY	серый	серый	7,5
24441230	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 7,5 BU	голубой	Голубой	7,5
24441254	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 7,5 WH	белый	Белый	7,5
24441222	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 7,5 GN	зеленый	зеленый	7,5
24441238	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 7,5 YE	желтый	желтый	7,5
24441214	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 7,5 RD	красный	красный	7,5
24441247	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 10,0 BK	-	чёрный	10
24441207	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 10,0 GY	серый	серый	10
24441231	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 10,0 BU	голубой	Голубой	10
24441255	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 10,0 WH	белый	Белый	10
24441223	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 10,0 GN	зеленый	зеленый	10
24441239	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45	желтый	желтый	10

Последнее обновление (27.03.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16

**ETHERLINE® LAN RJ45 Cat.6A**

Артикул	Обозначение	Цвет	Цвет	Длина, м
	10,0 YE			
24441215	ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 10,0 RD	красный	красный	10

Последнее обновление (27.03.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16