

EPIC® SENSOR штекер M8 для монтажа на стенке оборудования

S/A штекер для монтажа на стенке оборудования с одножильными отводами в изоляции TPE для монтажа на стенке оборудования (A-кодировка)



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Место для монтажа



Водонепроницаемые

Преимущества

Универсальное решение для индивидуальных приборов
Простой монтаж, напр. в распределительных электрошкафах

Области применения

Распределительные коробки и шкафы управления

Характеристики

M8 крепёжная резьба
Типы для монтажа на передней стенке
Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака

Конструкция

TPE однопроволочные отводы, длина = 0,5 м
Сечение жил: 0,25 мм²

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002061

Описание класса ETIM 5.0: шасси соединителя для кабелей для датчика-актуатора

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002061

Описание класса ETIM 6.0: Встраиваемый штекерный

Последнее обновление (20.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR штекер M8 для монтажа на стенке оборудования

	соединитель для датчика и исполнительного элемента
Материал:	Контакты: CuSn Рабочая поверхность контакта: Ag
Класс защиты:	IP 67
Температура окружающей среды (рабочая):	Штырь/гнездо от -25 до +85 °C
Кодировка:	A-стандарт
Номинальный ток, А:	4 А

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® SENSOR штекер M8 для монтажа на стенке
оборудования**

Артикул	Обозначение	Кол-во контактов	Номинальное напряжение, В	Количество
Для монтажа на стенке оборудования, штыревой контакт				
22260100	AB-C3-M8MS-0,5	3	60	1
22260101	AB-C4-M8MS-0,5	4	30	1
Для монтажа на стенке оборудования, гнездо				
22260102	AB-C3-M8FS-0,5	3	60	1
22260103	AB-C4-M8FS-0,5	4	30	1

Последнее обновление (20.07.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16