


## EPIC® DATA CAN M12

M12 BUS-соединители экранированные для DeviceNet/CANopen

Присоединяемый на месте эксплуатации соединитель полевой шины M12 для сети CAN/DeviceNet, код A, экранированный, высокий класс защиты (IP67)



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Место для монтажа



Износостойкие

### Преимущества

Быстрое и простое конфекционирование на местах  
Индивидуальная длина кабеля  
Экономически выгодное соединение для BUS систем  
Space-saving due to compact dimensions.

### Конструкция

Штекер M12, 5-конт., A-кодировка  
Винтовое соединение  
Резьба PG9  
Экранированные типы

### Техническая информация

Вид соединения:

Винтовое соединение

Материал:

Контакты: CuSn  
Контактная поверхность: Au  
Материал держателя контакта: полиамид PA66  
Материал уплотнителя: NBR  
Материал рифления: никелированная латунь  
Материал корпуса: цинковое литьё, покрытое никелем

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® DATA CAN M12

Класс защиты:	IP 67
Температура окружающей среды (рабочая):	штекер/гнездо: -40 °C до +85 °C
Кодировка:	A - Standard (CANopen/DeviceNet/CC-Link)
Номинальный ток, А:	4 А

### Комментарий

DeviceNet – зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ERIC® DATA CAN M12**

Артикул	Обозначение	Конструкция	Кол-во контактов	Сечение жилы, мм <sup>2</sup>	Наружный диаметр кабеля, мм	Номинальное напряжение, В	Длина, м
Штекер, прямой							
22260135	AB-C5-M12MS-PG9-SH	Винтовое	5	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
Гнездо, прямое							
22260136	AB-C5-M12FS-PG9-SH	Винтовое	5	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16