

## SILVYN® LGS-2-M

SILVYN® LGS-2-M — поворотный фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов для установки с торсионным кручением



Стойкий к коррозии



Механическая стойкость



Маслостойкий



Место для монтажа



Износостойкие

### Преимущества

Для вращающихся применений  
Стойкие к большим растягивающим нагрузкам  
Экономия пространства монтажа

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:  
SILVYN® LCC-2  
SILVYN® LCCH-2  
Применения с высокими механическими нагрузками  
Для применений вне помещений

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба  
6-гранный промежуточный штуцер с торсионным элементом  
Накидная гайка

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® LGS-2-M

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180

Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал:

Латунь, покрытая никелем

Класс защиты:

IP 54

Температурный диапазон:

от -50 °C до +300 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® LGS-2-M**

Артикул	Метрическая резьба	SW и размер ключа, мм	Общая длина, мм	Длина резьбы, мм	Подходят для SILVYN®LCC-2 / LCCH-2	Штук/ед. упаковки
SILVYN® LGS-2-M						
55501982	12 x 1,5	13	30,2	8	10	10
55502003	16 x 1,5/1	17	32,2	8	12	10
55502004	16 x 1,5/2	20	34,2	10	16	10
55502023	20x1,5/1	22	34,2	10	16	10
55502024	20 x 1,5/2	24	35,5	10	20	10
55502032	25 x 1,5	29	43,7	10	25	10
55502042	32x1,5	38	48	13	32	10
55502052	40 x 1,5	48	51,2	14	40	4
55502062	50 x 1,5	58	54,2	15	50	4
55502072	63x1,5	70	63,2	18	63	1

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02\_03\_16