

SILVYN® US-M EE

SILVYN® US-M — фитинг из никелированной латуни для защитного рукава, обеспечивающий степень защиты IP40 / IP54 / IP66 в зависимости от используемого защитного рукава



Максимальная защита от вибраций



Место для монтажа



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
Экономия пространства монтажа
Защита от вибрации
Для универсального применения
Быстрый и простой монтаж

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® FPS
SILVYN® FD-PU
Машиностроение
Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Характеристики

Компактная конструкция

Конструкция

Последнее обновление (14.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® US-M EE

Метрическая соединительная резьба
6-гранный промежуточный штуцер
Резьбовая втулка
Уплотняющий элемент
Накидная гайка

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал:

Корпус: латунь, покрытая никелем
Уплотнительное кольцо: TPE (термопластичный эластомер)

Класс защиты:

IP 54 (с SILVYN®FPS, FD-PU)

Температурный диапазон:

от -40 до + 125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® US-M EE**

Артикул	Метрическая резьба	Внутренний диаметр, мм	Подходят для SILVYN® FPS/FD-PU	Штук/ед. упаковки
SILVYN®US-M для SILVYN®FPS / FD-PU				
55502601	10 x 1,0	6	10	50
55502602	12 x 1,5	9	14	50
55502603	16 x 1,5	11,5	17	50
55502604	20 x 1,5	14,5	21	50
55502605	25 x 1,5	19,5	27	25
55502606	32x1,5	26,5	36	25
55502607	40 x 1,5	35	45	20
55502608	50 x 1,5	45,5	56	10
55502609	63x1,5	45,5	56	10

Последнее обновление (14.09.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® US-M EE

