


SILVYN® US-M FPS-EDU

SILVYN® US-M — фитинг из никелированной латуни для защитного рукава, обеспечивающий степень защиты IP40 / IP54 / IP66 в зависимости от используемого защитного рукава



Максимальная защита от вибраций



Место для монтажа



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Стойкие к большим растягивающим нагрузкам

Экономия пространства монтажа

Защита от вибрации

Для универсального применения

Быстрый и простой монтаж

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® FPS-EDU

Машиностроение

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Характеристики

Компактная конструкция

Конструкция

Метрическая соединительная резьба

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprossia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® US-M FPS-EDU

6-гранный промежуточный штуцер
Резьбовая втулка
Уплотняющий элемент
Накидная гайка

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180 Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга
Материал:	Корпус: латунь, покрытая никелем Уплотнительное кольцо: TPE (термопластичный эластомер)
Класс защиты:	IP 54 (с SILVYN®FPS-EDU)
Температурный диапазон:	от -40 до + 125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® US-M FPS-EDU**

Артикул	Метрическая резьба	Внутренний диаметр, мм	Подходит для SILVYN® FPS-EDU	Штук/ед. упаковки
SILVYN®US-M для SILVYN®FPS-EDU				
55502642	12 x 1,5	8,5	14	50
55502643	16 x 1,5	11	17	50
55502644	20 x 1,5	14,5	21	50
55502645	25 x 1,5	19,5	27	25
55502646	32x1,5	27,5	36	25
55502647	40 x 1,5	35	45	20
55502648	50 x 1,5	45	56	10
55502649	63x1,5	45	56	10

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Larrp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrpussia.larrpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16