SILVYN® SINUS PP

SILVYN® SINUS PP — параллельно гофрированный защитный рукав с синусоидальной прорезью, который остается закрытым даже при перемещении с торсионным кручением

Информация

С синусоидальной прорезью для последующего монтажа





- Солнечная энергетика
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ
- Время на монтаж
- Надёжность
- Расширенный температурный диапазон
- Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Синусоидальная прорезь остаётся закрытой и при торсионной нагрузке
Стабильные по форме
Гибкие
Прочные
Защита кабелей после монтажа

Области применения

Для применений в технике получения солнечной энергии
Судостроение
Машиностроение
Электротехническая промышленность

Характеристики

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SINUS PP

Механическая стойкость
Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Конструкция
Полипропиленовый гофрированный рукав из тонкого профиля с синусоидальной прорезью

Техническая информация

Примечание:	Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2
Поставляемые цвета:	Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
Материал:	Полипропилен (PP)
Температурный диапазон:	от -40 до +130 °C

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

SILVYN® SINUS PP

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Артикул	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Подходят для держателя SILVYN®	Ед. упаковки, бухты в м
61806505	6,7 x 10	FCL 10 / 5550 6905	100
61806510	8,4 x 11,4	-	100
61806515	9,9 x 13	FCL 13 / 5550 6915	100
61806520	12,2 x 15,7	FCL 16 / 5550 6925	100
61806525	12,7 x 15,8	FCL 16 / 5550 6925	100
61806530	14,2 x 18,4	-	100
61806535	16,6 x 21	FCL 21 / 5550 6935	100
61806540	19,2 x 23,9	-	100
61806545	21,3 x 25,4	FCL 25 / 5550 7415	100

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16