

## SILVYN® ELT

SILVYN® ELT — пластиковый оснащенный спиралью защитный рукав со спиралью из жесткого ПВХ различной конструкции



Время на монтаж



Расширенный температурный диапазон

### Преимущества

Повышенная термостойкость

Лёгкое втягивание кабеля или провода благодаря гладкой внутренней поверхности

Гибкие

Прочные

Полностью герметичная система при использовании в комбинации с SILVYN® MPC/MPC-M

### Области применения

Машиностроение

Металлообрабатывающие станки

Производство автоматов

Для применения там, где влияют высокие температуры

### Характеристики

Повышенная термостойкость

Гладкая внутренняя стенка

Гибкие

Стабильные по форме

### Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

ECOLAB®

промышленный стандарт в области профессиональной уборки и дезинфекции

## SILVYN® ELT

### Конструкция

Со встроенной твердой ПВХ спиралью  
Оболочка: мягкий ПВХ-пластикат

### Примечание

Гладкая версия не соотв. UL

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177

Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг

Сертификаты соответствия:

IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета:

Синий, RAL 5012

Материал:

Специально гибкая ПВХ-оболочка с жёсткой ПВХ спиралью  
внутри

Температурный диапазон:

от -20 до +90 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

## SILVYN® ELT

| Артикул                         | Номинальный размер | Внутренний диаметр х внешний диаметр, мм | Радиус изгиба, мм | Подходят для SILVYN® MPC-M/MPC 90° M | Подходят для SILVYN® MPC | Подходят для SILVYN® MPC 90° | Метров в ед. упаковки |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| SILVYN® ELT                     |                    |                                          |                   |                                      |                          |                              |                       |
| 61751700                        | 12                 | 10 x 14.5                                | 25                | 16/1                                 | 9                        | 9                            | 30                    |
| 61751710                        | 16                 | 12 x 16.5                                | 25                | 16/2 , 20/1                          | 11 , 13,5/1              | 11 , 13,5/1                  | 30                    |
| 61751720                        | 20                 | 16 x 21                                  | 35                | 20/2                                 | 13,5/2 , 16              | 13,5/2 , 16                  | 30                    |
| 61751730                        | 25                 | 22 x 27.5                                | 45                | 25 x 1,5                             | 21                       | 21                           | 30                    |
| 61751740                        | 30                 | 25 x 30.5                                | 55                | 32/1                                 | 29/1                     | 29/1                         | 30                    |
| 61751750                        | 32                 | 28 x 33.5                                | 60                | 32/2                                 | 29/2                     | 29/2                         | 30                    |
| 61751760                        | 40                 | 35 x 41                                  | 80                | 40 x 1,5                             | 36                       | 36                           | 30                    |
| 61751770                        | 50                 | 40 x 46.4                                | 105               | 50 x 1,5                             | 42                       | -                            | 30                    |
| 61751780                        | 63                 | 50 x 57                                  | 120               | 63 x 1,5                             | 48                       | -                            | 30                    |
| SILVYN®ELT — маленькая упаковка |                    |                                          |                   |                                      |                          |                              |                       |
| 61737312                        | 12                 | 10.0 x 14.5                              | 25                | 16/1                                 | 9                        | 9                            | 10                    |
| 61737313                        | 16                 | 12.0 x 16.5                              | 25                | 16/2 , 20/1                          | 11 , 13,5/1              | 11 , 13,5/1                  | 10                    |
| 61737314                        | 20                 | 16.0 x 21.0                              | 35                | 20/2                                 | 13,5/2 , 16              | 13,5/2 , 16                  | 10                    |
| 61737315                        | 25                 | 22.0 x 27.5                              | 45                | 25 x 1,5                             | 21                       | 21                           | 10                    |
| 61737316                        | 30                 | 25.0 x 30.5                              | 55                | 32/1                                 | 29/1                     | 29/1                         | 10                    |
| 61737317                        | 32                 | 28.0 x 33.5                              | 60                | 32/2                                 | 29/2                     | 29/2                         | 10                    |
| 61737318                        | 40                 | 35.0 x 41.0                              | 80                | 40 x 1,5                             | 36                       | 36                           | 10                    |
| SILVYN®ELT smooth               |                    |                                          |                   |                                      |                          |                              |                       |
| 61751701                        | 12                 | 10 x 14.2                                | 50                | -                                    | -                        | -                            | 30                    |
| 61751711                        | 16                 | 12 x 17.8                                | 50                | 16/2 , 20/1                          | 11 , 13,5/1              | 11 , 13,5/1                  | 30                    |
| 61751721                        | 20                 | 16 x 21.1                                | 70                | 20/2                                 | 13,5/2 , 16              | 13,5/2 , 16                  | 30                    |
| 61751731                        | 25                 | 21 x 26.4                                | 90                | 25x1,5                               | 21                       | 21                           | 30                    |
| 61751751                        | 32                 | 26.5 x 33.1                              | 140               | 32/2                                 | 29/2                     | 29/2                         | 30                    |
| 61751761                        | 40                 | 35.4 x 41.8                              | 190               | 40 x 1,5                             | 36                       | 36                           | 30                    |
| 61751771                        | 50                 | 40 x 47.9                                | 240               | 50 x 1,5                             | 42                       | -                            | 30                    |
| 61751781                        | 63                 | 51.3 x 59.7                              | 270               | 63 x 1,5                             | 48                       | -                            | 30                    |

**SILVYN® ELT**