

SILVYN® BRAID PA6

SILVYN® BRAID PA6 — защитная трубка с оплеткой для защиты кабелей от истирания

Информация

Быстрое и простое связывание кабелей в пучки



Большой диапазон размеров резьбы



Незначительный вес



Надёжность



Расширенный температурный диапазон



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Режется без инструмента для терморезки
Ровная обрезка концов защитных рукавов
Защита от истирания
Быстрое и простое связывание кабелей в пучки
Защита от пыли

Области применения

Простая защита кабелей
Дополнительная изоляция
Для связывания в пучки и прокладки кабелей и проводов
Лёгкая защита от грызунов

Характеристики

Износостойкие
Гибкие
Режется холодным инструментом

SILVYN® BRAID PA6

Конструкция

Полиамид 6.6 — без галогенов

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001182

ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав в виде оплетки

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001182

Описание класса ETIM 6.0: Полный плетеный шланг

По запросу:

Большая длина на ролике

Больше доступных размеров

Примечание:

Без галогенов и кадмия

Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал:

Полиамид 6.6 — без галогенов

Температурный диапазон:

от -55 до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® BRAID PA6**

Артикул	Номинальный размер	Диапазон зажима, мм	Цвет	Метров в ед. упаковки
SILVYN® BRAID PA6				
61721260	6	4 - 10	чёрный	20
61721261	12	10 - 14	чёрный	15
61721262	16	14 - 24	чёрный	15
61721263	20	18 - 26	чёрный	10
61721264	30	26 - 34	чёрный	10
61721265	40	32.0 - 42.0	чёрный	5
SILVYN®BRAID PA6 — барабан				
61721266	6	4.0 - 10.0	чёрный	750
61721267	12	10.0 - 14.0	чёрный	500
61721268	16	14.0 - 24.0	чёрный	400
61721269	20	18.0 - 26.0	чёрный	250
61721258	30	26.0 - 34.0	чёрный	250
61721259	40	32.0 - 42.0	чёрный	250

Последнее обновление (22.02.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16