EPIC® POWER LS1 D6 TWIST

Цилиндрические электрические соединители для сервоприводов и электропитания

Силовой кабельный штекерный соединитель EPIC ® LS1 с технологией быстрой блокировки TWIST

Информация
Технология быстрой блокировки TWIST
Штекер с блокировкой при повороте на 1/4
Изготовлено в Германии

- Машиностроение, промышленное оборудование
- Ветроэнергетика
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ
- Стойкий к коррозии
- Максимальная защита от вибраций
- Механическая стойкость
- Время на монтаж
- Оптимальная защита от растягивающих усилий

Последнее обновление (01.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 D6 TWIST

Место для монтажа

Износостойкие

С интегрированным кабельным вводом SKINTOP®

ЭМС

Водонепроницаемые

Различные разрешение на эксплуатацию

Преимущества

Блокировка быстрее на 70%
Конструкция с улучшенной электромагнитной совместимостью
Безопасное и надёжное применение благодаря высокому классу защиты

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Сервоприводы и конфекционированные сервокабели
Не стыкуется со встречными элементами стандарта EPIC POWER LS1 в исполнении A1,A3,F6,F7,G4,G5

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002635 Описание класса ETIM 6.0: Круглый штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В:	630 В (2 мм контакты) 250 В (1 мм контакты)
Номинальное импульсное напряжение:	6 кВ (2 мм контакты) 4 кВ (1 мм контакты)
Номинальный ток, А:	26A/3+PE+4, 25A/5+PE (2 мм контакты) 7 А (1 мм контакты)
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 4 мОм
Контакты:	Латунь, позолоченная
Количество контактов:	3+PE+4(2mm/1mm) 5+PE(2mm)
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 0,5-4,0 мм² (2 мм контакты) Соединение обжимом: 0,14–1,0 мм² (1 мм контакты)
Материал:	Корпус: цинковое литье под давлением, покрытый никелем, латунь, покрытая никелем

Последнее обновление (01.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® POWER LS1 D6 TWIST

	Изолятор: PA (полиамид) Уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)
Класс защиты:	IP68 (10h/1m)
Количество разъединений:	500
Температурный диапазон:	-25°C до +125°C

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

EPIC® POWER LS1 D6 TWIST

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Артикул	Обозначение	Включая контакты	Диапазон зажима, min	Диапазон зажима, max	Диапазон зажима, мм	К-во контактов	Штук/ед. упаковки
LS1 D6, 6 конт., для гнездовых контактов							
24441263	LS1 D6	6	8,5	11	8,5 - 11	5+PE	5
24441264	LS1 D6	-	8,5	11	8,5 - 11	5+PE	20
24441265	LS1 D6	6	10,5	15,5	10,5 - 15,5	5+PE	5
24441266	LS1 D6	-	10,5	15,5	10,5 - 15,5	5+PE	20
24441267	LS1 D6	6	7,5	15,5	7,5 - 15,5	5+PE	5
24441268	LS1 D6	-	7,5	15,5	7,5 - 15,5	5+PE	20
24441269	LS1 D6	6	14	17	14 - 17	5+PE	5
LS1 D6, 8 конт., для гнездовых контактов							
24441271	LS1 D6	8	8,5	11	8,5 - 11	3+PE+4	5
24441273	LS1 D6	8	10,5	15,5	10,5 - 15,5	3+PE+4	5
24441274	LS1 D6	-	10,5	15,5	10,5 - 15,5	3+PE+4	20
24441275	LS1 D6	8	7,5	15,5	7,5 - 15,5	3+PE+4	5
24441277	LS1 D6	8	14	17	14 - 17	3+PE+4	5

Последнее обновление (01.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16