

EPIC® POWERLOCK F6 S

Одноконтактный цилиндрический электрический соединитель для подвижного распределения энергии, электродвигателей, генераторов

Кабельная соединительная муфта и приемник тока EPIC®POWERLOCK на 400 А для винтовых соединений сечением до 120 мм²

Информация

Электрический соединитель для неэкранированных одножильных силовых проводов



Водонепроницаемые



Надёжность



Износостойкие



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Большой диапазон размеров резьбы

Преимущества

Стойкие к механическим нагрузкам в экстремальных условиях

Штекеры различных цветов по европейским стандартам

Различные цвета (для исключения неправильного соединения)

Области применения

Для электрооборудования возобновляемых источников энергии, например, для ветросиловых установок

Для подвижного и неподвижного распределения энергии

Для подключения двигателей, трансформаторов и генераторов

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Последнее обновление (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK F6 S

Характеристики

Прямой корпус с резьбой M40

SKINTOP® ST-M 40 или STR-M 40 заказывать отдельно

Крепление контакта с помощью упорного штифта, штифт может быть использован только один раз

Корпус без контактов, контакты заказывать отдельно

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

Номинальное напряжение, В:

1000 В

Номинальное импульсное напряжение:

8 кВ

Номинальный ток, А:

Винтовое соединение, макс. 400 А

Степень загрязнения:

3

Контакты:

Винтовое соединение: латунь, посеребрённые

Количество контактов:

1

Допустимые сечения жил кабеля:

Винтовое соединение: 50—120 мм²

Материал:

Корпус: PBT (полибутилентерефталат)

Упорный штифт: PA (полиамид)

Класс защиты:

IP 67 (максимально, зависит от применяемых кабельных вводов)

IP 20 (не смонтир.)

Количество разъединений:

500

VDE-испытания:

VDE регистр. № D42

Температурный диапазон:

-25°C до +125°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® POWERLOCK F6 S

Артикул	Обозначение	М	К-во контактов
Соединительный штекер F6, штекер			
44420262	POWERLOCK F6 PE/GN	40	РЕ, зеленый
44420263	POWERLOCK F6 N/BL	40	N, голубой
44420264	POWERLOCK F6 L1/BN	40	L1, коричневый
44420265	POWERLOCK F6 L2/BK	40	L2, черный
44420266	POWERLOCK F6 L3/GY	40	L3, серый
Для постоянного тока в соединении с кабелем L2/черный			
44420301	POWERLOCK F6 L1/RD	40	L1, красный

Последнее обновление (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://laprusia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK F6 S

