

EPIC® SIGNAL M23 A1 D3.2

Цилиндрические электрические соединители для сервокабелей и кодирующих устройств

Панельное основание EPIC® M23

Информация

Изготовлено в Германии



Машиностроение, промышленное оборудование



Ветроэнергетика



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Износостойкие



ЭМС

Преимущества

Универсальный панельный соединитель для монтажа вставки с фронтальной и задней части
Долговечная защита от вибрации

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Сервоприводы и конфекционированные сервокабели
Техника измерения, управления и регулирования

Характеристики

Вид крепления: Ø2,7 мм для винтов M2,5. Ø 3,2 мм для болтов M3

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 A1 D3.2

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437

Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал:

Корпус: литье из цинкового сплава, покрытый никелем

Уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)

Класс защиты:

IP68 (10h/1m)

VDE-испытания:

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № C24 (по EN 61984, SELV по DIN VDE 0100-410 следует обеспечить)

UL File № E249137

Температурный диапазон:

-25°C до +125°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® SIGNAL M23 A1 D3.2

Артикул	Обозначение	Кодировка	Виды крепления	Штук/ед. упаковки
M23 A1 D3,2 для монтажа на передней стенке				
44420018	M23 A1 D3,2	чёрный (N)	Ø3,2 мм (4х)	5
44420017	M23 A1 D3,2	чёрный (N)	Ø3,2 мм (4х)	20
44420020	M23 A1 D3,2	красный (+20°)	Ø3,2 мм (4х)	5
44420019	M23 A1 D3,2	красный (+20°)	Ø3,2 мм (4х)	20
44420016	M23 A1 D3,2	голубой (-20°)	Ø3,2 мм (4х)	5

EPIC® SIGNAL M23 A1 D3.2

