


EPIC® H-A 16 SGRL-LB

Электрические соединители с компактной формой корпуса

The base metal housing consists of a single lever and two cable entries. It can be used, for example, in control systems.

Информация

Для легкого подключения двух кабелей
Класс защиты UL50E, испытано



Водонепроницаемые



Износостойкие



Механическая стойкость



Машиностроение, промышленное оборудование

Преимущества

Узкий и компактный, для применения с большим количеством контактов

Области применения

Машино- и станкостроение
Техника управления
Электронная лаборатория

Характеристики

Корпус фиксированный
1 продольная скоба
2 ввода для кабеля

EPIC® H-A 16 SGRL-LB

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Материал:	Корпус: алюминиевое литье, серый Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® H-A 16 SGRL-LB

Артикул	Обозначение	M	PG
H-A корпуса: корпус фиксированный (2 ввода для кабеля, продольная скоба)			
10568100	H-A 16 SGRL-LB 16	-	16
10568000	H-A 16 SGRL-LB 21	-	21
19568100	H-A 16 SGRL-LB M20	20	-
19568000	H-A 16 SGRL-LB M25	25	-

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономичное управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16