


## EPIC® H-EE 64

Изоляторы H-EE с высокой плотностью расположения контактов на базе серии H-BE

Вставка с высокой плотностью контактов предназначена для выходов средней мощности и идеально подходит для машиностроения и производства промышленного оборудования.

### Информация

Изоляторы с высокой плотностью расположения контактов



Машиностроение, промышленное оборудование



Расширенный температурный диапазон

### Преимущества

Изоляторы H-EE с точечными контактами на большое число контактов в ограниченном пространстве  
Для монтажа в корпусах серии H-B

### Области применения

Машиностроение  
Техника эксплуатации и монтажа оборудования  
Приборостроение и аппаратостроение

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438

Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Номинальное напряжение, В:

IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Номинальное импульсное напряжение:

6 кВ

Последнее обновление (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® H-EE 64**

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Номинальный ток, А:            | IEC: 16 A<br>UL: 16 A<br>CSA: 16 A                  |
| Степень загрязнения:           | 3                                                   |
| Переходное сопротивление:      | < 2 мОм                                             |
| Контакты:                      | Медный сплав, посеребрённые/позолоченные            |
| Количество контактов:          | 32 + PE                                             |
| Допустимые сечения жил кабеля: | для штампованных контактов: 0,5-4,0 мм <sup>2</sup> |
| Количество разъединений:       | 100                                                 |
| VDE-испытания:                 | UL-испытан:<br>Регистрационный номер UL:E75770      |
| Температурный диапазон:        | от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C        |

**Комментарий**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® H-EE 64**

| Артикул                    | Обозначение | Тип контакта     | Обозначение | Количество рабочих контактов | Штук/ед. упаковки |
|----------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| H-EE 64 соединение обжимом |             |                  |             |                              |                   |
| 10184500                   | H-EE 32 SC  | Штыревой контакт | Точёные     | 33–64                        | 5                 |
| 10185500                   | H-EE 32 BC  | Гнездо           | Точёные     | 33–64                        | 5                 |