

EPIC® ASC axial screw contact

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Axial screw contact for high current module modül EPIC® MH 1 250A, suitable for cross section from 35mm² up to 70mm², service-friendly connection without any special tool.

Информация

EPIC® ASC contact as an alternative to the crimping contact.

Axial screw contact for assembly with low-cost tools.



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Пищевая промышленность и производство напитков



Машиностроение, промышленное оборудование



Ветроэнергетика



Большой диапазон размеров резьбы



Время на монтаж

Области применения

Axial screw contact that can be freely rotated in the high-current module simplifies assembly, prevents torsional stress and thus ensures contact reliability between contact and wire.

Assembly of the contact outside the module enables visual inspection of the connection and thus eliminates the failure potential of insufficient overlapping between contact and wire.

Silver-plated contact surface for low contact resistance and minimal heat generation at the contact.

Характеристики

Axial screw clamp technology allows service-friendly connection without special crimping tool, saves costs and is suitable for removable connections.

Simple conductor connection by means of hexagon socket and open-end wrench.

Only one axial screw contact required for conductor cross-sections from 35 to 70 mm².

Последнее обновление (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с.тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ASC axial screw contact

Axial screw contact can be used in existing high-current module as an alternative to crimp contact.
Connection of the high-current module with axial screw contact ensures maximum safety for the user due to contact protection.

Техническая информация

Переходное сопротивление:	< 0.3 mOhm
Допустимые сечения жил кабеля:	Crimp termination: 35 mm ² ... 70 mm ²
Материал:	brass silver plated CuZn / Ag
Количество разъединений:	500
Температурный диапазон:	от -40 до +120 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® ASC axial screw contact

Артикул	Обозначение	Описание	Штук/ед. упаковки
44423397	EPIC® ASC SSEM AG 35-70mm ² D=10.0mm	штекер	10
44423396	EPIC® ASC BSEM AG 35-70mm ² D=10.0mm	гнездо	10