

## EPIC® H-B 16 TSH

Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт

Прочный корпус из металла предназначен для использования в полимерной промышленности и выпускается с промежуточными штуцерами или без них.

### Информация

Рёбристая поверхность для удобного вытаскивания штекера

Больше пространства для внутренней разводки

Класс защиты UL50E, испытано



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

### Преимущества

Стандартные корпуса. Большой выбор изоляторов

Возможно увеличение корпуса с M40 на M50 со SKINTOP 53112083 (диапазон зажимов 27–35 мм)

### Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Переработка пластмасс

Последнее обновление (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 16 TSH

### Характеристики

Корпус высокий  
Винты для поперечных скоб  
Ввод кабеля сбоку  
Типы с / без промежуточного штуцера

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437  
ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437  
Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый  
Скоба: оцинкованная сталь  
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)  
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)

VDE-испытания:

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац.  
№:B437  
UL-испытан:  
Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® H-B 16 TSH

| Артикул                                                                                             | Обозначение    | M  | PG | Промежуточный штуцер | Штук/ед. упаковки |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----|----------------------|-------------------|
| H-B корпуса: корпус – верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для поперечных скоб, высокий) |                |    |    |                      |                   |
| 70102200                                                                                            | H-B 16 TSH 21  | -  | 21 | да                   | 5                 |
| 70102400                                                                                            | H-B 16 TSH 29  | -  | 29 | да                   | 5                 |
| 79102200                                                                                            | H-B 16 TSH M25 | 25 | -  | -                    | 5                 |
| 79102400                                                                                            | H-B 16 TSH M32 | 32 | -  | -                    | 5                 |
| 79102800                                                                                            | H-B 16 TSH M40 | 40 | -  | -                    | 5                 |