

KNIPEX X-Cut® компактные бокорезы

KNIPEX X-Cut® — бокорезы с изолированными ручками для точной резки кабеля

Информация

Less force required due to Optimum
co-ordination of the cutting edge angle



Преимущества

Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек
Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В

Области применения

Как для толстых кабелей, так и для тонких проводов

Характеристики

Закаленные режущие кромки со шлифовкой высокой точности

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000142

ETIM 5.0 Class-Description: Кусачки

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000142

Описание класса ETIM 6.0: Ножницы для кабеля

Сертификаты соответствия:

Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность
применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В
пост. тока

Продукт проверен VDE

Материал:

Ванадиевая сталь, кованные, многоступенчатая закалка в
масле

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

КНИРЕХ X-Cut® компактные бокорезы

Артикул	Обозначение	Мягкий провод, мм	Провод средней твердости, мм	Твердый провод, мм	Фортепианная струна, мм	Диаметр кабеля, мм	Вес, кг	Длина (мм)
КНИРЕХ X-Cut® компактные бокорезы								
62120521	Компактный бокорез X-Cut®SXS1 16	4,8	3,8	2,7	2,2	12	0,175	160