

ННХМН

Безгалогеновые; для монтажа на штукатурке, кирпичной кладке, в невибрируемом бетоне; для защиты людей и материальных ценностей

ННХМН, безгалогеновый установочный кабель с повышенной огнестойкостью, прокладка поверх штукатурки, в штукатурке и под штукатуркой, в кирпичной кладке и в застывшем бетоне, +70 °C

Информация

BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr

Безгалогеновая альтернатива кабелям в ПВХ марки NYM



Не поддерживают горение



Без галогенов

Области применения

Для прокладки на/под штукатуркой

Для прокладки в кирпичных стенах, бетоне, за исключением прямой прокладки в прессуемый, вибрируемый или набивной бетон

Для применения в помещениях с сухой, влажной и мокрой средой

В зданиях или промышленных объектах с большой концентрацией людей и ценностей

Характеристики

Благодаря безгалогеновым материалам резко снижается образование токсичных материалов в случае пожара

Предотвращаются большие повреждения зданий и оборудования, вызванные последствием пожара

Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Кабели не распространяют горение по IEC 60332-3-24

Стандарты / Сертификаты соответствия

VDE 0250 ч. 214

ННХМН

Конструкция

Жилы из медных проволок

Изоляция жил: полиэтилен

Заполнение по скрученным изолированным жилам

Наружная оболочка из безгалогеновой полимерной смеси

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000043

ETIM 5.0 Class-Description: кабели монтажные

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000043

Описание класса ETIM 6.0: Установочная линия

Маркировка жил:

До 5 жил: по VDE 0293-308 (табл. Т9 в приложении)

От 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой

Конструкция жилы:

Однопроволочные или многопроволочные жилы

Минимальный радиус изгиба:

Неподвижное применение: 4 x D

Номинальное напряжение:

U0/U: 300/500 V

Испытательное напряжение:

2000 В

Жила заземления:

G = с ж/з жилой заземления

X = без жилы заземления

Температурный диапазон:

Макс. температура на жиле: +70 °C

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении

Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах

Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)

Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ННХМН

Артикул	Количество жил и сеч. в мм ²	Наружный диаметр [мм]	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
16020003	3 G 1,5	8.5	43	120
16020013	4 G 1,5	9.3	58	145
16020023	5 G 1,5	10	72	170
1602003	7 G 1,5	10.8	101	210
16020103	3 G 2,5	9.4	72	160
16020123	5 G 2,5	11	120	230