

## **NYM-J**

Стандартные кабели для прокладки под штукатуркой, в кирпичных стенах, бетоне

NYM-J, VDE, PVC house wiring cable, or installation on or under the plaster, in masonry and concrete

#### Информация

BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr Стандартные кабели для прокладки в кирпичных стенах, под штукатуркой





# Области применения

Для прокладки на/под штукатуркой

Для прокладки в кирпичных стенах, бетоне, за исключением прямой прокладки в прессуемый, вибрируемый или набивной бетон

Для применения в помещениях с сухой, влажной и мокрой средой

Для применения вне помещений, при условии защиты от прямого попадания солнечных лучей

## Характеристики

Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

## Стандарты / Сертификаты соответствия

VDE 0250 4. 204

### Конструкция

Жилы из медных проволок Изоляция жил: на основе ПВХ Заполнение по скрученным изолированным жилам Наружная оболочка на основе ПВХ

## Техническая информация

Классификация ЕТІМ 5:

Классификация ЕТІМ 6:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000043

ETIM 5.0 Class-Description: кабели монтажные

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000043

Последнее обновление (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16





## NYM-J

Описание класса ETIM 6.0: Установочная линия

Маркировка жил: До 5 жил: по VDE 0293-308 (табл. Т9 в приложении)

От 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой

Конструкция жилы: Однопроволочные или многопроволочные жилы

≥ 16 мм<sup>2</sup>: многопроволочный

Минимальный радиус изгиба: Неподвижное применение: 4 x D

Номинальное напряжение: U0/U: 300/500 V

Испытательное напряжение: 2000 В

Жила заземления:  $J = c \pi/3 \pi$ илой заземления

О = без жилы заземления

Температурный диапазон: При монтаже: от +5 до +60 °C

Неподвижное применение: от -40 до +70 °C

#### Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении

Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах

Укажите желаемую упаковку (например, 1 х 500 м на барабане или 5 х 100 м в бухтах)

Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

# L-MAN

Артикул	Количество жил и сеч. в мм <sup>2</sup>	Наружный диаметр [мм]	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
1600008	1 G 2,5	6	24	60
1600009	1 G 4	6.7	38	85
1600010	1 G 6	7.2	58	105
1600011	1 G 10	8.6	96	160
1600012	1 G 16	9.6	154	220
16000003	3 G 1,5	8.4	43	120
16000013	4 G 1,5	9.2	58	150
16000023	5 G 1,5	9.9	72	175
1600003	7 G 1,5	11.6	101	235
16000213	3 G 2,5	9.6	72	170
16000053	4 G 2,5	10.6	96	210
16000063	5 G 2,5	11.5	120	290
1600071	7 G 2,5	13.7	168	380
16010223	3 G 4	11.3	115	250
16000313	4 G 4	12.7	154	315
16000513	5 G 4	14	192	370
16010233	3 G 6	12.8	173	335
16000323	4 G 6	13.8	230	410
16000523	5 G 6	15.5	288	500
16000333	4 G 10	18	384	680
16000533	5 G 10	19.5	480	810
16000543	5 G 16	23	768	1200
16000353	4 G 25	26	960	1500
16000553	5 G 25	28	1200	1800