


SKINTOP® FLAT

Кабельный ввод с уплотнительной вставкой для плоского кабеля

Плоский кабельный сальник

Информация

Инновационная, запатентованная конструкция уплотнения обеспечивает класс защиты IP68 по всему диапазону зажима



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Большой диапазон размеров резьбы



Без галогенов



Механическая стойкость



Время на монтаж



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Уплотнительная вставка специальной конструкции дает высокий класс защиты IP
Широкий изменяемый диапазон крепления

Последнее обновление (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® FLAT

Подходит для прямоугольных и круглых контуров кабеля
Равномерное распределение сил по плоскому кабелю
Без галогенов

Области применения

Для ввода плоских кабелей
Конвейеры и транспортировочные установки, цеховые краны и многоярусные склады
Лифтостроение
Кабельные тележки
Погружные электронасосы

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
Технические данные с опорой на стандарт DIN IEC 62444

Техническая информация

Внимание:	Моменты затяжки приводятся в руководстве по монтажу
Материал:	Корпус: латунь, покрытая никелем, Насадка: полиамид Уплотнение: Уплотнительное кольцо NBR: NBR
Класс защиты:	IP 68 - 5 bar
Температурный диапазон:	от -20 °C до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINTOP® FLAT

Артикул	Обозначение/Размер	Ширина кабеля мин./макс., мм	Толщина кабеля мин./макс., мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина C мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
53119375	M 25 x 1,5	11 - 16	3 - 6	29	37.5	8	5
53119376	M 32 x 1,5	15 - 20	3 - 7	36	42.2	9	5
53119377	M 40 x 1,5	18 - 28	3 - 9	45	49.5	9	5
53119378	M 50 x 1,5	26 - 33	5 - 11	54	52.0	10	5
53119379	M 63 x 1,5	34 - 40	4,5 - 8	67	61.3	15	1
53119391	M 63 x 1,5 plus	34 - 42	7 - 13	67	-	15	1