


## SKINTOP® MSR-M ATEX

SKINTOP® MSR-M ATEX, антистатический латунный кабельный сальник, ударостойкость при низких температурах, с понижающей уплотнительной вставкой, взрывозащищенный



Нефтяная и газовая промышленность



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Механическая стойкость



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Надёжность



Различные разрешение на эксплуатацию

### Преимущества

Стойкость к удару при низких температурах  
Высокая защита от растягивающих усилий  
Широкий изменяемый диапазон крепления  
Высокая надежность эксплуатации

### Области применения

С уплотнительной вставкой-переходником, позволяющей герметизировать кабель с меньшим наружным диаметром

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262  
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® MSR-M ATEX

### Техническая информация

|                           |                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Классификация ETIM 5:     | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой              |
| Классификация ETIM 6:     | Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441<br>Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод                |
| Внимание:                 | Монтажные размеры и момент затяжки<br>см. упаковочный лист                                       |
| Сертификаты соответствия: | CE 0637 Ex II 2G<br>Ex eb IIC Ex II 1D<br>Ex ta IIIC<br>IECEx IBE 13.0026X                       |
| Материал:                 | Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение,<br>полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR |
| Испытания:                | DIN EN 60079-0<br>DIN EN 60079-7<br>DIN EN 60079-31                                              |
| Класс защиты:             | IP 68 - 10 bar<br>IP 66<br>NEMA Type 1, 4x, 6, 12                                                |
| Температурный диапазон:   | от -30 до +90 °C                                                                                 |

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® MSR-M ATEX**

| Артикул             | Обозначение/Размер | Ø F mm      | SW и размер ключа, мм | Общая длина C мм | Thread length D mm | Штук/ед. упаковки |
|---------------------|--------------------|-------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| SKINTOP® MSR-M ATEX |                    |             |                       |                  |                    |                   |
| 53112705            | M 12 x 1,5         | 2.0 - 5.0   | 16                    | 26.5             | 6,5                | 100               |
| 53112715            | M 16 x 1,5         | 4.0 - 7.0   | 20                    | 33.0             | 7                  | 100               |
| 53112725            | M 20 x 1,5         | 5.0 - 10.0  | 24                    | 37.0             | 8                  | 50                |
| 53112735            | M 25 x 1,5         | 6.0 - 13.0  | 29                    | 38.5             | 8                  | 25                |
| 53112745            | M 32 x 1,5         | 7.0 - 15.0  | 36                    | 45.5             | 9                  | 25                |
| 53112755            | M 40 x 1,5         | 16.0 - 23.0 | 45                    | 48.0             | 9                  | 10                |
| 53112765            | M 50 x 1,5         | 19.0 - 29.0 | 54                    | 55.5             | 10                 | 5                 |
| 53112775            | M 63 x 1,5         | 32.0 - 39.0 | 67                    | 67.0             | 15                 | 5                 |

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16