

ÖLFLEX® WIRE MS 1

UL (AWM) + CSA AWM I A/B + <HAR> H05V-K, медные лужёные проволоки

ÖLFLEX® WIRE MS 1, power and control cable, PVC single core, UL-recognized/UL AWM style 1007+1569 & CSA AWM I A/B +105 °C/300 V, HAR H05V-K

Информация

Formerly: MULTI-STANDARD SC 1

BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr



Маслостойкий

Преимущества

Для применения на основных глобальных рынках
Упрощена техническая документация
Упрощенное складирование
Экономичность в изготовлении

Области применения

Для монтажа в промышленных областях
Внутренняя разводка в приборах
Разводка в распределительных электрошкафах

Характеристики

Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
Огнестойкие по UL VW1/CSA FT1
Маслостойкие

Стандарты / Сертификаты соответствия

Сечения жил кабелей по гармонизированным стандартам даются в мм² или в AWG, соответствие сечений можно найти в таблице T16 в приложении к каталогу.
Сертификация: <HAR> H05V-K по EN 50525-3-31, UL AWM Style 1007/1569, по стандарту UL 758, UL AWM file number

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® WIRE MS 1

U.I.Lapp GmbH: E63634, CSA AWM I A/B по стандарту CSA C22.2 No.210-05, CSA класс 5851-01

Конструкция

Жилы из медных лужёных тонких проволок
Изоляция жил на основе специального ПВХ-пластиката

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993 Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод
Конструкция жилы:	из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Минимальный радиус изгиба:	4 x D при соответствующем применении; 2 x D при осторожном изгибе
Номинальное напряжение:	HAR / IEC: U ₀ /U: 300/500 В; UL (AWM): U: 300 В; CSA (AWM I A/B): U: 300 В
Испытательное напряжение:	2000 В
Температурный диапазон:	Неподвижная прокладка: HAR / IEC: от -40 °C до +70 °C; UL (AWM): до +105 °C; CSA (AWM I A/B): до +105 °C

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Наружные диаметры, указанные в таблице, являются максимальными значениями.

ÖLFLEX® WIRE MS 1

Артикул	Цвет	Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр [мм]	м/в бухте	м / в коробке	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
4180400	зеленый/желтый	0.5	2,5	100	-	4,8	9
4180403	коричневый	0.5	2,5	100	-	4,8	9
4180401	чёрный	0.5	2,5	100	-	4,8	9
4180406	серый	0.5	2,5	100	-	4,8	9
4180402	Голубой	0.5	2,5	100	-	4,8	9
4180414	темно-синий	0.5	2,5	100	-	4,8	9
4180414K	темно-синий	0.5	2,5	-	3000	4,8	9
4180409	оранжевый	0.5	2,5	100	-	4,8	9
4180407	фиолетовый	0.5	2,5	100	-	4,8	9
4180410	желтый	0.5	2,5	100	-	4,8	9
4180405	Белый	0.5	2,5	100	-	4,8	9
4180404	красный	0.5	2,5	100	-	4,8	9
4180500	зеленый/желтый	0.75	2,6	100	-	7,2	12
4180503	коричневый	0.75	2,6	100	-	7,2	12
4180501	чёрный	0.75	2,6	100	-	7,2	12
4180501K	чёрный	0.75	2,6	-	2500	7,2	12
4180506	серый	0.75	2,6	100	-	7,2	12
4180502	Голубой	0.75	2,6	100	-	7,2	12
4180514	темно-синий	0.75	2,6	100	-	7,2	12
4180514K	темно-синий	0.75	2,6	-	2500	7,2	12
4180507	фиолетовый	0.75	2,6	100	-	7,2	12
4180505	Белый	0.75	2,6	100	-	7,2	12
4180504	красный	0.75	2,6	100	-	7,2	12
4180600	зеленый/желтый	1	2,8	100	-	9,6	15
4180600K	зеленый/желтый	1	2,8	-	2000	9,6	15
4180611	зеленый	1	2,8	100	-	9,6	15
4180603	коричневый	1	2,8	100	-	9,6	15
4180601	чёрный	1	2,8	100	-	9,6	15
4180606	серый	1	2,8	100	-	9,6	15
4180602	Голубой	1	2,8	100	-	9,6	15
4180614	темно-синий	1	2,8	100	-	9,6	15
4180609	оранжевый	1	2,8	100	-	9,6	15
4180607	фиолетовый	1	2,8	100	-	9,6	15
4180610	желтый	1	2,8	100	-	9,6	15



ÖLFLEX® WIRE MS 1

Артикул	Цвет	Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр [мм]	м/в бухте	м / в коробке	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
4180605	Белый	1	2,8	100	-	9,6	15
4180604	красный	1	2,8	100	-	9,6	15

ÖLFLEX® WIRE MS 1

