


ÖLFLEX® SERVO Core Line в соответствии с Siemens 6FX8002 (полиуретан)

Core Line для легкой механической нагрузки в буксируемых кабельных цепях

Информация

Совершенно новый разъем, экранированное подключение

Поставляются любыми длинами



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность



Штекер со стандартным корпусом



Водонепроницаемые

Преимущества

Доступно во всех странах

Стандарты качества Lapp

Последнее обновление (11.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

**ÖLFLEX® SERVO Core Line в соответствии с Siemens 6FX8002
(полиуретан)****Области применения**

Специально для станкостроения
For travel distances up to 10 m
Для особо динамичного применения
Сборочные и производственные линии
Для применения в буксируемых кабельных цепях

Характеристики

Новый серво кабель с оболочкой из полиуретана, экранированный, без галогенов
Инновационная концепция соединителя
Core Line для легкой механической нагрузки в буксируемых кабельных цепях

Стандарты / Сертификаты соответствия

Конструкция в соответствии со стандартом SIEMENS®

Конструкция

Жилы обратной связи (торможение) имеют сечение 1.5мм²

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления
Маркировка жил:	Supply cores: colored with white printing Brown with white printing: V / L2 Black with white printing: U/L1/C/L + Серая с белой маркировкой: W/L3/D/L-GN/GE желто-зеленая жила заземления: WS; SW
Конструкция жилы:	Класс гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Минимальный радиус изгиба:	В буксируемых кабельных цепях: 7,5 x D Неподвижная прокладка: 4x наружный диаметр кабеля
Номинальное напряжение:	Силовые жилы и жилы управления: IEC U ₀ /U: 600/1000 V UL и CSA: 1000 V
Испытательное напряжение:	Жила/жила: 4000 V Жила/экран: 4000 V
Жила заземления:	G = с ж/з жилой заземления
Температурный диапазон:	Подвижное применение: от -40 °C до +90 °C (UL/CSA: +80 °C) Неподвижное применение: от -50 °C до +90 °C (UL/CSA: +80 °C)
Переменные циклы изгиба:	5 млн. циклов

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Обозначения артикулов Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) – зарегистрированные торговые марки Siemens AG и упомянуты только для сравнения

По запросам - другие длины и другое исполнение концов кабеля.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Последнее обновление (11.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

**ÖLFLEX® SERVO Core Line в соответствии с Siemens 6FX8002
(полиуретан)**

Другие артикулы и длины - онлайн по адресу www.lappgroup.ru/servoconfigurator

**ÖLFLEX® SERVO Core Line в соответствии с Siemens 6FX8002
(полиуретан)**

Артикул	Наружные размеры, мм	Длина, м	Количество жил и сеч. в мм ²	SIEMENS® обозначения	Вес меди, кг/1000 шт.	Другие сечения	Длина, м
ÖLFLEX® SERVO Core Line в соответствии с Siemens 6FX8002 (полиуретан)							
5480005390	11,5	10.0	4 G 2,5	5CS31	1290	Доступны другие длины	1
5480000665	10	10.0	4 G 1,5	5CN01	738,4	Доступны другие длины	1
5480000715	11,5	10.0	4 G 2,5	5CN11	1230	Доступны другие длины	1
5480000765	11,5	10.0	4 G 2,5	5CN31	1230	Доступны другие длины	1
5480001065	10	10.0	4 G 1,5	5CS01	738,4	Доступны другие длины	1
5480001115	11,5	10.0	4 G 2,5	5CS11	1230	Доступны другие длины	1
5480001215	10	10.0	4 G 1,5	5CS21	830,25	Доступны другие длины	1
5480001765	14,4	10.0	4 G 2,5+(2x1,5)	5DN11	2 078,7	Доступны другие длины	1
5480001840	16,3	10.0	4 G 4,0+(2x1,5)	5DN41	2 769,55	Доступны другие длины	1
5480002115	12,8	10.0	4 G 1,5+(2x1,5)	5DS01	1 365,4	Доступны другие длины	1
5480049200	10	10.0	4 G 1,5	5CS06	1 365,4	Доступны другие длины	1
5480002215	14,4	10.0	4 G 2,5+(2x1,5)	5DS31	2028	Доступны другие длины	1