


## HITRONIC® HDM

Многомодовый мини-кабель/распределительный кабель для частой намотки и размотки на барабаны

Кабель HITRONIC® HDM, поддающийся размотке, для различных условий применения, с 4, 6 или 8 волокон с буфером, пригоден для постоянной намотки и размотки  
A/J-V(ZN)11Y

### Информация

Кабели для монтажа на местах



Без галогенов



Механическая стойкость



Незначительный вес



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Стойкий к УФ-лучам

### Преимущества

Подходят для монтажа на местах

Подходят для частой намотки/размотки на барабаны

Простой монтаж благодаря компактной конструкции, высокая гибкость и маленькие радиусы изгиба

Нет влияния электромагнитных помех, полностью диэлектрическая конструкция

### Области применения

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Для прокладки внутри/вне помещений

Промышленная окружающая среда

Для подключения ТВ вещаний, камер наблюдения, слежения в зданиях

Для монтажа на местах

### Характеристики

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## HITRONIC® HDM

На основе стандарта MIL-C- 85045

Сверх гибкие, для намотки / размотки на барабан, с защитой от растягивающих усилий

Цветовая маркировка буферизированных волокон для простоты идентификации в канале

Наружная оболочка безгалогенная

Стойкие к механическим повреждениям

### Конструкция

до 12 волокон в плотном буфере ("tight buffer"), 900 мкм

Цветовая маркировка

Защита от растягивающих усилий из арамидных волокон

Наружная оболочка из полиуретана

Цвет: черный (RAL 9005)

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000034

ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034

Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Размеры:

Жилы (вторичная оболочка, волокно): 900 мкм

Кабель: см. таблицу

Маркировка жил:

Цветовой код жил см. в техническом паспорте

Тип оптического волокна:

Стекловолокно GOF

Стандартное обозначение:

A/J-V(ZN)11Y

оптические характеристики:

см. в техническом паспорте

Тип оптического волокна:

Материал сердцевины волокна: стекло

Материал покрытия: стекло

Допустимый радиус изгиба:

Неподвижное применение:  $\geq 15 \times D$

Подвижное применение:  $\geq 20 \times D$

Температурный диапазон:

Неподвижное применение: от -40 до +70 °C

Подвижное применение: от -20 до +60 °C

### Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

По запросам - конфекционированные оптические кабели, Trunk-система.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

## HITRONIC® HDM

| Артикул                 | Обозначение                         | Тип оптического волокна | Количество волокон | Наружный диаметр [мм] | Вес, кг/км |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| Многомодовые G 50 OM4   |                                     |                         |                    |                       |            |
| 26610404                | HITRONIC® HDM600 4G<br>50/125 OM4   | 50/125 OM4              | 4                  | 5,5                   | 24         |
| 26610406                | HITRONIC® HDM600 6G<br>50/125 OM4   | 50/125 OM4              | 6                  | 5,6                   | 29         |
| 26610408                | HITRONIC® HDM700 8G<br>50/125 OM4   | 50/125 OM4              | 8                  | 6,2                   | 36         |
| Многомодовые G 50 OM3   |                                     |                         |                    |                       |            |
| 26610304                | HITRONIC® HDM600 4G<br>50/125 OM3   | 50/125 OM3              | 4                  | 5,5                   | 24         |
| 26610306                | HITRONIC® HDM600 6G<br>50/125 OM3   | 50/125 OM3              | 6                  | 5,6                   | 29         |
| 26610308                | HITRONIC® HDM700 8G<br>50/125 OM3   | 50/125 OM3              | 8                  | 6,2                   | 36         |
| Многомодовые G 50 OM2   |                                     |                         |                    |                       |            |
| 26610204                | HITRONIC® HDM600 4G<br>50/125 OM2   | 50/125 OM2              | 4                  | 5,5                   | 24         |
| 26610206                | HITRONIC® HDM600 6G<br>50/125 OM2   | 50/125 OM2              | 6                  | 5,6                   | 29         |
| 26610208                | HITRONIC® HDM700 8G<br>50/125 OM2   | 50/125 OM2              | 8                  | 6,2                   | 36         |
| Многомодовые G 62,5 OM1 |                                     |                         |                    |                       |            |
| 26610104                | HITRONIC® HDM600 4G<br>62.5/125 OM1 | 62.5/125 OM1            | 4                  | 5,5                   | 24         |
| 26610106                | HITRONIC® HDM600 6G<br>62.5/125 OM1 | 62.5/125 OM1            | 6                  | 5,6                   | 29         |
| 26610108                | HITRONIC® HDM700 8G<br>62.5/125 OM1 | 62.5/125 OM1            | 8                  | 6,2                   | 36         |
| Одномодовые E 9 OS2     |                                     |                         |                    |                       |            |
| 26610904                | HITRONIC® HDM600<br>4E9/125 OS2     | 9/125 OS2               | 4                  | 5,5                   | 24         |
| 26610906                | HITRONIC® HDM600<br>6E9/125 OS2     | 9/125 OS2               | 6                  | 5,6                   | 29         |
| 26610908                | HITRONIC® HDM700<br>8E9/125 OS2     | 9/125 OS2               | 8                  | 6,2                   | 36         |
| 26610912                | HITRONIC® HDM700<br>12E9/125 OS2    | 9/125 OS2               | 12                 | 6,7                   | 49         |

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16