

HITRONIC® GOF DUPLEX PNB

PROFINET тип В подходит для внутренней прокладки кабелей Breakout для непосредственного монтажа штекеров



HITRONIC® GOF DUPLEX PNB кабели совместимы с Profinet, тип В

Информация

VauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr

Классификация по CPR (Dca, s2, d2, a1)

Обозначение: J-V(ZN)HH



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Не поддерживают горение



Без галогенов



Механическая стойкость

Преимущества

С неметаллической арамидной пряжей для снятия натяжения

Отсутствие генерации электромагнитных помех благодаря использованию неметаллических материалов внутри кабеля.

Позволяет производить сборку на месте в качестве кабеля Breakout

Простая эксплуатация благодаря гибкой и компактной конструкции

К поставке доступны различные категории GOF-кабеля (OM1 – OM3, OS2)

Области применения

Для подвижного применения в сети PROFINET (тип В)

Для использования в распределительных шкафах

Для неподвижной и защищенной прокладки в монтажных каналах, кабельных лотках, в зонах стояков, пустотелых потолках

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® GOF DUPLEX PNB

и полах, а также на короткие расстояния
Для применения в сухих помещениях

Характеристики

Внешняя и внутренняя оболочка обоих одиночных кабелей из безгалогенного материала LSZH

Стандарты / Сертификаты соответствия

Для структурированной прокладки кабелей в зданиях во вторичной и третичной зонах, согласно EN 50173 и ISO/IEC 11801

Кабель, не распространяющий горение, согласно IEC 60332-1

Без галогенов в соответствии с требованиями IEC 60754-1/2

Техническая информация

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034

Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Допустимый радиус изгиба:

Без растягивающей нагрузки: 15 x наружных диаметров

При растягивающей нагрузке: 20 x наружных диаметров

Допустимые растягивающие нагрузки:

Стационарный монтаж: 600 Н

Кратковременно: 1000 Н

Температурный диапазон:

Рабочая температура: от -20 до + 70 °C

При монтаже: от -5 до +50 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

HITRONIC® GOF DUPLEX PNB

Артикул	Обозначение	Тип оптического волокна	Количество волокон	Наружный диаметр [мм]	Вес, кг/км
28052003	HITRONIC GOF DUPLEX PNB 2G 62,5/125 OM1	62.5/125 OM1	2	9,2	72
28052004	HITRONIC GOF DUPLEX PNB 2G 50/125 OM2	50/125 OM2	2	9,2	72
28052005	HITRONIC GOF DUPLEX PNB 2G 50/125 OM3	50/125 OM3	2	9,2	72
28052006	HITRONIC GOF DUPLEX PNB 2E 9/125 OS2	9/125 OS2	2	9,2	72