



HITRONIC® GOF DUPLEX PNC

PROFINET тип C подходит для внутренней прокладки кабелей Breakout для непосредственного монтажа штекеров

HITRONIC® GOF DUPLEX PNC кабели совместимы с Profinet, тип C

Информация

Обозначение: J-V(ZN)HH



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Без галогенов



Механическая стойкость



Для буксируемых кабельных цепей

Преимущества

Безгалогенная изоляция жилы и оболочка из компаунда для соответствия особым требованиям противопожарной защиты.

Износостойкий, стойкий к истиранию и надрезам благодаря наружной оболочке из полиуретана

С неметаллической арамидной пряжей для снятия натяжения

Отсутствие генерации электромагнитных помех благодаря использованию неметаллических материалов внутри кабеля.

К поставке доступны различные категории GOF-кабеля (OM1 – OM3, OS2)

Области применения

Для сверхгибкого применения в движущихся частях оборудования и в буксируемых кабельных цепях в сети PROFINET (тип C)

Для неподвижной и защищенной прокладки в монтажных каналах, кабельных лотках, в зонах стояков, пустотелых потолках и полах, а также на короткие расстояния

Для применения в сухих помещениях

Последнее обновление (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® GOF DUPLEX PNC

Внешняя оболочка из полиуретана выдерживает высокие механические нагрузки

Внешняя оболочка из полиуретана, стойкая к воздействию смазочных материалов на основе минеральных масел, с высокой стойкостью к химическим веществам

Характеристики

Конструкция кабеля допускает вращения с углом кручения до $\pm 180^\circ/\text{м}$

Износостойкий кабель успешно прошел испытания в 1,5 млн циклов изгиба в буксируемой кабельной цепи и в 1,5 млн циклов на переменный поперечный изгиб

Стандарты / Сертификаты соответствия

Без галогенов в соответствии с IEC 60754-1

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000034

ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Допустимый радиус изгиба:

Без растягивающей нагрузки: 15 x наружных диаметров

При растягивающей нагрузке: 20 x наружных диаметров

Допустимые растягивающие нагрузки:

Неподвижное применение: 1500 Н

Кратковременно: 4000 Н

Температурный диапазон:

Рабочая: -40°C до $+70^\circ\text{C}$

При прокладке: от -40°C до $+70^\circ\text{C}$

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



HITRONIC® GOF DUPLEX PNC

Артикул	Обозначение	Количество волокон	Наружный диаметр [мм]	Вес, кг/км
28052007	HITRONIC GOF DUPLEX PNC 2G 62,5/125 OM1	2	8,8	65
28052008	HITRONIC GOF DUPLEX PNC 2G 50/125 OM2	2	8,8	65
28052009	HITRONIC GOF DUPLEX PNC 2G 50/125 OM3	2	8,8	65
28052010	HITRONIC GOF DUPLEX PNC 2E 9/125 OS2	2	8,8	65