


SKINDICHT® SVFK

SKINDICHT® SVFK, пластиковый сальник с резьбой PG для плоских кабелей с поперечными уплотнительными манжетами с функцией автоматической подгонки



Большой диапазон размеров резьбы



Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Надёжность

Преимущества

Экономичные типы из полимера
уплотнительные губки автоматически подгоняются
Нет необходимости в индивидуальной герметизации кабеля
С широким диапазоном обжима плоского кабеля
Большое отверстие, можно закрепить 2 плоских кабеля

Области применения

Для ввода плоских кабелей
Транспортные средства
Насосы
Лифтостроение
Монтаж распределительных электрошкафов

Конструкция

Соединительная резьба PG

Примечание

Последнее обновление (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SVFK

Подходящая контргайка SKINDICHT® GMK

Подходящие плоские кабели см. ÖLFLEX® LIFT F для внутренней прокладки, или ÖLFLEX® CRANE F для применения вне помещений

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание:

Монтажные размеры

см. табл. T21 в приложении

Поставляемые цвета:

RAL 7035 светло-серый

Материал:

Корпус: полистирол

Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)

Класс защиты:

IP 54

Температурный диапазон:

от -20 до +60 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINDICHT® SVFK

Артикул	Обозначение/Размер	Ширина плоского кабеля мин./макс.	Толщина кабеля мин./макс., мм	SW1/SW2 мм	Общая длина C мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SVFK							
52005470	PG 16	-- 15.0	-- 5.0	27.0 / 23.0	39.5	10	25
52005680	PG 21	10.0 / 20.5	3.0 - 8.0	32.0 / 30.0	43.0	11	25
52005690	PG 29	15.0 / 27.0	4.0 - 11.5	42.0 / 41.0	45.0	11	25
52005700	PG 36	25.0 / 34.0	4.0 - 11.5	53.0 / 50.0	51.0	13	10
52005710	PG 42	30.0 / 40.0	5.0 - 12.0	60.0 / 55.0	54.0	13	5
52005720	PG 48	35.0 / 45.0	5.0 - 12.0	65.0 / 60.0	55.0	15	5