ETHERLINE® SERVO DQ

Кабели для подключения энкодера для системных интерфейсов DRIVE CLiQ

Промышленный кабель для подключения энкодера Ethernet для систем DRIVE CLiQ, кат. 5e, с одной дополнительной парой жил для электропитания, подходит для гибкого применения в буксируемых кабельных цепях

Информация

Сферы примерения DRIVE CLiQ
Для сверхгибкого применения





- Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp
- Машиностроение, промышленное оборудование
- Не поддерживают горение
- Без галогенов
- Для буксируемых кабельных цепей

Преимущества

Особо гибкие кабели передачи данных в полиуретановой оболочке с продолжительным сроком службы даже в суровых климатических условиях.
Cat.5e
Высококачественный экран для
участков с электромагнитной нагрузкой

Области применения

Для применения в буксируемых
кабельных цепях, для подвижных
частей оборудования, в помещениях с сухой и влажной средой

Последнее обновление (03.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® SERVO DQ

Кабели для кодирующих устройств
2-х парные: 10/100 Мбит/с для промышленного Ethernet
Для разводки в горизонтальной и вертикальной подсистеме в промышленных условиях по EN 50173-3
ISO/IEC 24702

Характеристики

Наружная оболочка из полиуретана, стойкая к воздействию большинства масел и тормозных жидкостей
Кабели для датчиков кат. 5e для применения в буксируемых кабельных цепях
Без галогенов по VDE 0472-815

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL-AWM-Style 20987
Огнестойкие по IEC 60332-1-2, VW-1, FT1

Конструкция

Витые пары: 26 AWG (19-жильные)
Силовая пара : 22 AWG (19-жильные)
Скрутка: общая скрутка пар и силовых жил
Изоляция жил из полиэтилена
Экран: из ламинированной алюминиевой фольги с подпуском луженой медной оплеткой
Наружная оболочка из безгалогеновой
полиуретановой смеси
Цвет наружной оболочки: зелёный (RAL 6018)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
Минимальный радиус изгиба:	Неподвижное применение: 6 x D Подвижное применение: 8 x D
Испытательное напряжение:	Жила/жила: 1500 В перем. тока Жила/экран: 1000 В
Волновое сопротивление:	100 Ω ± 15%
Температурный диапазон:	Неподвижное применение: -40 °C до +80 °C Подвижное применение: от -30 до +70 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

ETHERLINE® SERVO DQ

Артикул	Обозначение	Кол-во пар и сечение жил в AWG	Наружный диаметр в мм	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
2170937	ETHERLINE SERVO DQ FD P Cat.5e	2x2x26/19 AWG + 1x2x22/19 AWG	6.9	39	63

Последнее обновление (03.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16