

EPIC® DATA M12D

Штекер Industrial Ethernet, M12, кодировка D, для 4-жильных кабелей кат. 5 со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с, цветовая кодировка Ethernet или Profinet

Информация

Кат. 5 согл. ISO/IEC 11801

Монтаж, не требующий применения инструментов



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Время на монтаж



ЭМС

Характеристики

Оконцованный штекерный разъем Industrial Ethernet

Подходит для применения в промышленной среде

Прочный, стойкий к вибрациям

Простой монтаж без инструмента, компактная конструкция

Стандарты / Сертификаты соответствия

Кат. 5 согл. ISO/IEC 11801

M12 D-кодировка согласно IEC61076-2-101

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001121

ETIM 5.0 Class-Description: модульный соединитель

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001121

Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA M12D

соединитель

Класс защиты:

IP 67

Температура окружающей среды (рабочая):

от -25 °C до +85 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® DATA M12D

Артикул	Обозначение	Мин. наружный диаметр, мм	Макс. наружный диаметр, мм	AWG одножильный	AWG 7-жильный
Штекер M12 с кодом D, прямой, цветовая кодировка по стандарту PROFINET					
21700647	ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC	6,2	9,7	26-22	26-22
Штекер M12 с кодом D, прямой, цветовая кодировка по стандарту TIA 568					
21700648	ED-IE-AX-M12D-5-67	5	6,1	26-22	26-22
Гнездовой разъем M12 с кодом D, прямой, цветовая кодировка по стандарту TIA 568					
22261016	AB-C4-M12FSD-SH	4	8	26-22	26-22