

ETHERLINE® ACCESS PN IP67

PROFINET switch for decentralised applications

Промышленные сетевые коммутаторы для сетей на базе Ethernet в системах Smart Factory.

Информация

IP 67

Совместимо с сетями PROFINET®



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование

Преимущества

With 8 ports (10/100Base-T(X)) for D-coded M12 connectors.

Particularly suitable for harsh environments thanks to protection class IP 67.

Prioritisation of PROFINET telegrams with real-time data.

Easy configuration and diagnostics via PROFINET or web interface.

Supports MRP (client), LLDP, DCP, SNMP, allows port mirroring, diagnostic alarms and detailed network statistics.

Области применения

For use in PROFINET networks in automation technology ("Conformance Class B").

For decentralised use at field level, outside the control cabinet.

Can be used in an extended temperature range from -40 °C to +75 °C.

Техническая информация

Энергоснабжение: DC 24 V (18-30 V DC)

Класс защиты: IP 67

Температурный диапазон: от -40 до +75 °C

Последнее обновление (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® ACCESS PN IP67

Комментарий

PROFINET® – зарегистрированный товарный знак PNO (организации пользователей PROFIBUS)

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



ETHERLINE® ACCESS PN IP67

Артикул
21700147

Последнее обновление (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16