

FIPLOCK® ONE ST-PG

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE ST-PG

Информация

Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации



Железно-дорожный транспорт



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Не поддерживают горение



Без галогенов



Морозостойкие



Максимальная защита от вибраций



Механическая стойкость



Время на монтаж



Незначительный вес

Последнее обновление (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE ST-PG



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые



Преимущества

Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев
Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.
Отличный показатель IP
Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

Подходит к FIPLOCK® PA6 / PA12
Повышенная водонепроницаемость
Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)
Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки
Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7005) Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA 6 (полиамид) без галогенов Огнестойкость по UL 94V-0
Класс защиты:	IP66/IP67/IP68/IP69
Температурный диапазон:	от -45 до +120 °C

Последнее обновление (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE ST-PG

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

FIPLOCK® ONE ST-PG

Артикул	PG резьба	Диапазон зажима, мм	SW 1/2, мм	Длина резьбы, мм	Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12	Цвет	Штук/ед. упаковки
FIPLOCK® ONE ST-PG чёрный							
61804836	9	3.5 - 8.0	19.0 / 20.0	8	10	чёрный	10
61804837	9	3.5 - 8.0	19.0 / 22.0	8	12	чёрный	10
61804838	11	4.0 - 10.0	22.0 / 22.0	8	12	чёрный	10
61804839	13,5	6.0 - 12.0	24.0 / 22.0	9	12	чёрный	10
61804841	13,5	6.0 - 12.0	24.0 / 27.0	9	17	чёрный	10
61804842	16	9.0 - 14.0	27.0 / 27.0	10	17	чёрный	10
61804843	16	9.0 - 14.0	27.0 / 36.0	10	23	чёрный	6
61804844	21	13.0 - 18.0	33.0 / 36.0	11	23	чёрный	6
61804845	29	14.0 - 25.0	42.0 / 41.0	11	29	чёрный	6
61804846	36	24.0 - 32.0	53.0 / 52.0	13	36	чёрный	4
61804847	48	39.0 - 44.0	65.0 / 65.0	14	48	чёрный	4
FIPLOCK® ONE ST-PG серый							
61804848	9	3.5 - 8.0	19.0 / 20.0	8	10	серый	10
61804849	9	3.5 - 8.0	19.0 / 22.0	8	12	серый	10
61804851	11	4.0 - 10.0	22.0 / 22.0	8	12	серый	10
61804852	13,5	6.0 - 12.0	24.0 / 22.0	9	12	серый	10
61804853	13,5	6.0 - 12.0	24.0 / 27.0	9	17	серый	10
61804854	16	9.0 - 14.0	27.0 / 27.0	10	17	серый	10
61804855	16	9.0 - 14.0	27.0 / 36.0	10	23	серый	6
61804856	21	13.0 - 18.0	33.0 / 36.0	11	23	серый	6
61804857	29	14.0 - 25.0	42.0 / 41.0	11	29	серый	6
61804858	36	24.0 - 32.0	53.0 / 52.0	13	36	серый	4
61804859	48	39.0 - 44.0	65.0 / 65.0	14	48	серый	4

Последнее обновление (02.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16