

FIPLOCK®ONE держатель защитного рукава

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK®ONE держатель защитного рукава

Информация

Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации



Железно-дорожный транспорт



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Не поддерживают горение



Без галогенов



Морозостойкие



Максимальная защита от вибраций



Механическая стойкость



Время на монтаж



Незначительный вес

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK®ONE держатель защитного рукава



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые



Преимущества

Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев
Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.
Отличный показатель IP
Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

Подходит к FIPLOCK® PA6 / PA12
Повышенная водонепроницаемость
Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)
Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки
Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7005) Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA 6 (полиамид) без галогенов Огнестойкость по UL 94V-0
Класс защиты:	IP66/IP67/IP68/IP69
Температурный диапазон:	от -45 до +120 °C

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK®ONE держатель защитного рукава

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

FIPLOCK®ONE держатель защитного рукава

Артикул	Номинальный размер	Ø отверстия, мм	Конструкция	Подходит к FIPLOCK® PA6 / PA12	Цвет
FIPLOCK® ONE-H чёрный — версия S					
61805079	07	M4	-	7	чёрный
61805080	10	M5	-	10	чёрный
61805081	12	M5	-	12	чёрный
61805082	17	M6	-	17	чёрный
61805083	23	M6	-	23	чёрный
61805084	29	M6	-	29	чёрный
61805085	36	M6	-	36	чёрный
61805086	48	M6	-	48	чёрный
FIPLOCK® ONE-H серый — версия S					
61805087	07	M4	-	7	серый
61805088	10	M5	-	10	серый
61805089	12	M5	-	12	серый
61805090	17	M6	-	17	серый
61805091	23	M6	-	23	серый
61805092	29	M6	-	29	серый
61805093	36	M6	-	36	серый
61805094	48	M6	-	48	серый
FIPLOCK® ONE-H чёрный — версия H					
61805095	10	M5	с цокольным основанием	10	чёрный
61805096	12	M5	с цокольным основанием	12	чёрный
61805097	17	M6	с цокольным основанием	17	чёрный
61805098	23	M6	с цокольным основанием	23	чёрный
61805099	29	M6	с цокольным основанием	29	чёрный
61805100	36	M6	с цокольным основанием	36	чёрный
61805101	48	M6	с цокольным основанием	48	чёрный
FIPLOCK® ONE-H серый — версия H					
61805102	10	M5	с цокольным основанием	10	серый
61805103	12	M5	с цокольным основанием	12	серый
61805104	17	M6	с цокольным основанием	17	серый
61805105	23	M6	с цокольным основанием	23	серый
61805106	29	M6	с цокольным основанием	29	серый
61805107	36	M6	с цокольным основанием	36	серый
61805108	48	M6	с цокольным основанием	48	серый