


SILVYN® KSE

SILVYN® KSE — фитинг для защитного рукава с немецкой трубной резьбой и с интегрированным экраном для защиты от электромагнитных помех для SILVYN® RILL



Большой диапазон размеров резьбы



Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий



ЭМС



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Быстрый монтаж

Дополнительная защита кабелей от растягивающих усилий

Дополнительная герметизация кабеля

Соединение, оптимальное по электромагнитной совместимости

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

Для использования в местах, где экранированные кабели нуждаются в дополнительной защите

Конструкция

Соединительная резьба PG

Кабельные вводы для оптимальной электромагнитной совместимости

Основной корпус с уплотнением

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KSE

Верхняя часть с защёлкой

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176

Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал:

Полиамид
латунь, покрытая никелем

Класс защиты:

IP 68

Температурный диапазон:

от -40 до +115 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SILVYN® KSE

Артикул	PG резьба	Диапазон зажима, мм	SW 1/2, мм	Общая длина, мм	Длина резьбы, мм	Для защитного рукава нар. Ø, мм	Подходят для SILVYN® RILL	Штук/ед. упаковки
SILVYN® KSE								
55001200	9	4 - 8	17 / 22	57	12	13	13	20
55001230	16	10 - 14	24 / 31	70	12	21.2	21	10
55001240	21	14 - 17.5	30 / 39	75	12	28.5	28	10