

SILVYN® FPAD-M

Резьбовой штуцер с встроенной разгрузкой кабеля от натяжения для использования с защитными рукавами SILVYN® FPAS и SILVYN® HCC

Информация

Встроенный кабельный ввод SKINTOP® для разгрузки кабеля от натяжения



Максимальная защита от вибраций



Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий



С интегрированным кабельным вводом SKINTOP®



Расширенный температурный диапазон



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые

Преимущества

Гарантирует дополнительную защиту кабелей от натяжения благодаря встроенному кабельному вводу SKINTOP® с гибкими ламелями.

Быстроразъемное соединение с фиксатором защищает шланговую систему от непреднамеренного открытия.

Простой демонтаж фитинга кабельных труб с помощью отвертки.

Водонепроницаемость согласно классу защиты IP 66 или IP 68 (со стороны рукава, в сочетании с защитными рукавами SILVYN® FPAS и SILVYN® HCC).

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAD-M

Большой, регулируемый диапазон зажима позволяет использовать кабель разного внешнего диаметра.

Области применения

Для универсального использования в машинных интерфейсах для подключения системы защитных рукавов.

Для систем защитных рукавов, требующих дополнительной защиты от натяжения при сохранении максимальной герметизации кабелей.

Для использования с защитными рукавами SILVYN® FPAS и SILVYN® HCC.

Для применения в сухих, мокрых и особенно в суровых и маслянистых средах.

Выдерживает химические и механические нагрузки.

Характеристики

Стойкие к атмосферным влияниям и УФ-лучам

Резьбовой штуцер можно открыть с помощью отвертки

Конструкция

Метрическая соединительная резьба

Основной корпус с уплотнением

Верхняя часть с зубцами по диаметру

Встроенный кабельный ввод SKINTOP® для разгрузки кабеля от натяжения

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176

Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Сертификаты соответствия:

IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал:

РА 6.6 (полиамид) без галогенов

Класс защиты:

IP66 или IP68 в зависимости от ввода

Температурный диапазон:

от -30 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® FPAD-M

Артикул	Метрическая резьба	Диапазон зажима, мм	Длина резьбы, мм	Подходят для SILVYN® FPAS	Подходят для SILVYN® HCC	Штук/ед. упаковки
SILVYN® FPAD-M IP66						
61805112	16 x 1,5	4.0 - 10.0	8	16	16	10
61805113	20 x 1,5	6.0 - 13.0	9	20	20	10
61805114	25 x 1,5	8.0 - 17.0	10	25	25	10
SILVYN® FPAD-M IP68						
61805109	16 x 1,5	4.0 - 10.0	8	16	16	10
61805110	20 x 1,5	6.0 - 13.0	9	21	-	10
61805111	25 x 1,5	8.0 - 17.0	10	28	-	10

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16