

## EPIC® POWER M12 630V

Цилиндрические электрические соединители для сервоприводов и электропитания

Соединитель для силового кабеля EPIC® M12, 630 В и 12 А, винтовое соединение 0,75—1,5 мм<sup>2</sup>

### Информация

Малогабаритный силовой электрический соединитель

Made in Germany



Незначительный вес



Место для монтажа



Водонепроницаемые

### Преимущества

Для подсоединения нужна лишь отвёртка

Оптимальные габариты для применения в ограниченном пространстве

Позолочённые контакты обладают высокими эксплуатационными характеристиками

### Области применения

Питание для маломощных устройств

Для однофазных кабелей или для трехфазных без нейтрали

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002635

Описание класса ETIM 6.0: Круглый штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Номинальное напряжение, В:

630 В

Последнее обновление (11.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® POWER M12 630V

Номинальное импульсное напряжение:	6 кВ
Номинальный ток, А:	12 А
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 3 мОм
Количество контактов:	3 + РЕ S-кодировка
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение: 0,75-1,5 мм <sup>2</sup>
Класс защиты:	IP 67
Количество разъединений:	100
Температурный диапазон:	-40°С до + 85°С

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ERIC® POWER M12 630V**

Артикул	Обозначение	Диапазон зажима, min	Диапазон зажима, max	Штук/ед. упаковки
44423140	со штыревыми контактами	8	10	1
44423141	с гнездовыми контактами	8	10	1
44423142	со штыревыми контактами, угловой	8	10	1
44423143	с гнездовыми контактами, угловой	8	10	1

Последнее обновление (11.07.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16

**EPIC® POWER M12 630V**

