

## EPIC® POWER M17 F6

Цилиндрические электрические соединители для сервоприводов и электропитания


Кабельная соединительная муфта EPIC® M17 для удлинения кабелей

### Информация

Высокая мощность с минимальным требованием к пространству

Контакты необходимо заказывать отдельно

Изготовлено в Германии



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Место для монтажа



ЭМС



Водонепроницаемые

### Преимущества

датчик/актуатор

Исполнение с меньшим числом контактов для более высокого тока

Оптимальная электромагнитная совместимость

### Области применения

Сервоприводы и конфекционированные сервокабели

Производство промышленного оборудования, аппаратостроение

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® POWER M17 F6

Классификация ETIM 6:	ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель) Обозначение класса ETIM 6.0: EC002635 Описание класса ETIM 6.0: Круглый штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В:	630В: контакты 2 мм и 1 мм 60 В: 0,6 мм контакты
Номинальное импульсное напряжение:	6кВ: контакты 2 мм и 1 мм 1,5 кВ: 0,6 мм контакты
Номинальный ток, А:	3 + PE: 20А, 5+PE/6+PE/7+PE:14А, 3+PE+5:14А/3,6А
Степень загрязнения:	3
Контакты:	Латунь, позолоченная
Количество контактов:	3+PE, 5+PE, 6+PE, 7+PE, 3+PE+5 Контакты: 3 + заземление PE (2 мм), 5 + заземление PE (1 мм), 6 + заземление PE (1 мм), 7 + заземление PE (1 мм), 3 + заземление PE + 5 (1 мм/0,6 мм)
Допустимые сечения жил кабеля:	Обжатие: 3 + PE: 0,5-2,5 мм <sup>2</sup> , 5 + PE/6 + PE/7 + PE: 0,06-1 мм <sup>2</sup> , 3 + P + 5: 0,06-1/0,06-0,5 мм <sup>2</sup>
Материал:	Корпус: цинковое литье под давлением, покрытый никелем, латунь, покрытая никелем Изолятор: PA (полиамид) Уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)
Класс защиты:	IP 67
Количество разъединений:	100
Температурный диапазон:	от -40 до + 125 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® POWER M17 F6**

Артикул	Обозначение	Диапазон зажима, min	Диапазон зажима, max	К-во контактов	Штук/ед. упаковки
M17 F6					
44423065	EPIC® M17, гнездо	3,5	11	3+PE (2-мм контакты)	5
44423060	EPIC® M17, вилка	3,5	11	3+PE (2-мм контакты)	5
44423066	EPIC® M17, гнездо	3,5	11	5+PE (1-мм контакты)	5
44423061	EPIC® M17, вилка	3,5	11	5+PE (1-мм контакты)	5
44423067	EPIC® M17, гнездо	3,5	11	6+PE (1-мм контакты)	5
44423062	EPIC® M17, вилка	3,5	11	6+PE (1-мм контакты)	5
44423063	EPIC® M17, вилка	3,5	11	7+PE (1-мм контакты)	5
44423069	EPIC® M17, гнездо	3,5	11	3+PE+5 (1-мм/0,6-мм контакты)	5
44423064	EPIC® M17, вилка	3,5	11	3+PE+5 (1-мм/0,6-мм контакты)	5

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16